

tact

コントラクトカーテン vol.14



Medical

医療



Welfare

福祉



Education

教育



Lodging

宿泊



Various
Facilities

各種施設用

50音インデックス

	柄名	ページ	カテゴリー	購入法適合品	グリーン	制菌	消臭	制電	遮光	ウレタン
ア	アクール	45	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	アクボ	43	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	アコルド	109	諸幕・裏地	-	-	-	-	-	●	-
	アップル	57	教育	-	-	-	-	-	-	●
	アトミス	33	シャワー	-	-	-	-	-	-	●
	アニック G	114	ボイル・レース	●	-	-	-	-	-	●
	アヌワール	50・51	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	アモル	52・53	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	アラン G150	88	遮光	●	-	-	-	-	●	●
	アルパカ	58	教育	-	-	-	-	-	-	●
	アルモニ	39	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	アンベル	77	遮光	-	-	-	-	-	●	●
	イーリス G	92	遮光	●	-	-	-	-	●	●
	イーリス GR		遮光	●	●	-	-	-	●	●
	イオス G	90・91	遮光	●	-	●	-	-	●	●
	ウェル	32	シャワー	-	-	-	-	-	-	●
	エール	109	諸幕・裏地	-	-	-	-	-	●	●
	エカイユ G	71	ブレーン	●	-	-	-	-	-	●
	エコトレビ	89	遮光	●	-	-	-	-	●	●
	エコミラン	73	ブレーン	●	-	-	-	-	-	●
	エコルーラ	74	ブレーン	●	-	-	-	-	-	●
	エッジ	98	遮光	-	-	-	-	-	●	●
	エピオン	22・23	医療	-	●	-	-	-	-	●
	オルデン	79	遮光	-	-	-	-	-	●	●
カ	カローリ	75	ブレーン	-	-	-	-	-	-	●
	カロッサ	87	遮光	-	-	-	-	-	●	●
	クーラ G	69	ブレーン	●	-	-	-	-	-	●
	クリエ G	114	ボイル・レース	●	-	-	-	-	-	●
	クリネス G	64	ブレーン	●	-	●	-	-	-	●
	クルブ	49	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	クロケット G	44	福祉	●	-	-	-	-	-	●
	ケリー G	65	ブレーン	●	●	●	-	-	-	●
サ	サニー	35	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	サラート	28	医療	-	-	-	-	-	-	●
	ジェラル	97	遮光	-	-	-	-	-	●	●
	シオン	47	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	シシリィ	33	シャワー	-	-	-	-	-	-	●
	シスレージュ	37	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	シノノメ	46	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	チャンス	38	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	シュクル	59	教育	-	-	-	-	-	-	●
	ジョイア G	72	ブレーン	●	-	-	-	-	-	●
	新唐大(しんとうだい)	107	諸幕・裏地	-	-	-	-	-	-	-
	スカラ G	119	ボイル・レース	●	-	-	-	●	-	-
	ススキ G	84	遮光	●	-	-	-	-	●	●
	スワーベ	102	遮音・吸音	-	-	-	-	-	-	-
	制菌アールネット 30	19	医療	-	●	-	-	-	-	●
	制菌アールネット 45		医療	-	●	-	-	-	-	●
	制菌アールネット 60		医療	-	●	-	-	-	-	●
	制菌エフェクト G200	9	医療	●	●	-	●	-	-	●
	制菌エフェクト G235		医療	●	●	-	●	-	-	●
	制菌クリーン G185	10・11	医療	●	●	●	-	●	-	●
	制菌クリーン G200		医療	●	●	●	●	-	-	●
	制菌クリーン G235		医療	●	●	●	●	-	-	●
	制菌クリーン G255		医療	●	●	●	●	-	-	●
	制菌スクエアネット 35	18	医療	-	●	-	-	-	-	●
	制菌スクエアネット 50		医療	-	●	-	-	-	-	●
	制菌スクエアネット 65		医療	-	●	-	-	-	-	●
	制菌チェック G200	16	医療	●	●	-	●	-	-	●
	制菌チェック G230		医療	●	●	-	●	-	-	●
	制菌デザイン G200	17	医療	●	●	●	●	-	-	●
	制菌デザイン G235		医療	●	●	●	●	-	-	●
	制菌バロール 200	14・15	医療	-	●	-	-	-	-	●
	制菌バロール 238		医療	-	●	-	-	-	-	●
	制菌メディ G185	12・13	医療	●	●	-	●	-	-	●
	制菌メディ G200		医療	●	●	-	●	-	-	●
	制菌メディ G215		医療	●	●	-	●	-	-	●
	制菌メディ G235		医療	●	●	-	●	-	-	●
	セバロ G	26・27	医療	●	●	-	●	-	-	●
	セバロ GB		医療	●	●	-	●	-	-	●

	柄名	ページ	カテゴリー	購入法適合品	グリーン	制菌	消臭	制電	遮光	ウレタン
サ	セボリー G	81	遮光	●	-	-	-	-	●	●
	セラビー G	66	ブレーン	●	●	-	-	-	-	●
	セルヴォ	100	遮音・吸音	-	-	-	-	-	●	-
	ソフィア R	42	福祉	-	●	-	-	-	-	●
	ソワレ	54・55	福祉	-	-	-	-	-	-	●
タ	タリーク G	71	ブレーン	●	-	-	-	-	-	●
	タンドル	80	遮光	-	-	●	-	-	●	●
	ドリナー	78	遮光	-	-	-	-	-	●	●
	ナディア	41	福祉	-	-	-	-	-	-	●
ナ	ニューウィンザー	103	遮音・吸音	-	-	-	-	-	-	-
	ニューカーフ G	63	ブレーン	●	-	●	-	-	-	●
	ニュービーター G	68	ブレーン	●	-	-	-	-	-	●
	ニューピコラ	61	教育	-	-	-	-	-	-	●
	花畑(はなばたけ)	82	遮光	-	-	-	-	-	●	●
ハ	バレ	101	遮音・吸音	-	-	-	-	-	●	-
	ビエント	60	教育	-	-	-	-	-	-	●
	ビジョン	45	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	ブーロ	99	遮光	-	-	-	-	-	●	●
	フォルセ G	120	ボイル・レース	●	-	●	-	-	-	●
	プリマ G	104	諸幕・裏地	●	-	-	-	-	●	-
	ベルシ	36	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	マチネ	86	遮光	-	-	-	-	-	●	●
	マリス G	29	医療	●	●	●	-	-	-	●
	ラコンテ	93	遮光	-	-	-	-	-	●	●
ラ	ラミー G	117	ボイル・レース	●	-	-	-	-	-	●
	ランシェ	24・25	医療	-	●	-	-	-	-	●
	リダラ	112	ボイル・レース	-	-	●	-	-	-	●
	リック	67	ブレーン	-	-	-	●	-	-	●
	リナルド	40	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	ルイス	74	ブレーン	-	-	-	-	-	-	●
	ルーセント	101	遮音・吸音	-	-	-	-	-	●	-
	ルト	48	福祉	-	-	-	-	-	-	●
	レスボ	83	遮光	-	-	-	-	-	●	●
ワ	ワース G	85	遮光	●	-	-	-	-	●	●
	TA-6631	112	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6632	112	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6633	113	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6634 ～ 6637	113	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6640	114	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6641	115	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6642	115	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6643 ～ 6645	116	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6646	116	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6648	117	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6649	117	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6650	118	ボイル・レース	-	●	-	-	-	-	●
	TA-6651	118	ボイル・レース	-	●	-	-	-	-	●
	TA-6652	119	ボイル・レース	-	●	-	-	-	-	●
	TA-6653	119	ボイル・レース	-	●	-	-	-	-	●
	TA-6655	120	ボイル・レース	-	-	●	-	-	-	●
ボイル・レース	TA-6657	121	ボイル・レース	-	-	●	-	-	-	●
	TA-6658	121	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6659	123	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6660	123	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6661	124	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6662 ～ 6665	124	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6666・6667	125	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6668	125	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6677・6678	126	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6679	127	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6680	127	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
	TA-6681	127	ボイル・レース	-	-	-	-	-	-	●
G	Gボイル200	126	ボイル・レース	●	-	-	-	-	-	●
	Gボイル300		ボイル・レース	●	-	-	-	-	-	●
S	SB-8932エコ	105	諸幕・裏地	●	-	-	-	-	●	●
	SB-8937エコ	108	諸幕・裏地	●	-	-	-	-	●	●
	SB-8966 G	70	ブレーン	●	-	-	-	-	-	●
	SB-8972 G	105	諸幕・裏地	●	-	-	-	-	●	●
	SB-9011エコ	94・95	遮光	●	-	-	-	-	●	●
	SB-9011エコHG		遮光	●	-	-	-	-	●	●
	SB-9011エコSW		遮光	●	-	-	-	-	●	●



防災
(タクトVOL.14は全品防災です)

防災機能を有する商品に与えられる(一社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

不燃を示すものではなく防災機能を施したものです。



F☆☆☆☆
(タクトVOL.14は全品F☆☆☆☆対応です)

ホルムアルデヒド放散量がより多いものからより少ないものに対応する3つの等級(F☆☆、F☆☆☆、F☆☆☆☆)を定め、インテリアファブリックス性能評価協議会が与える統一マークを表示しています。

医 療

シャワー

福 祉 ・ 教 育

プ レ ー ン

遮 光

諸 幕 ・ 裏 地

ボ イ ル ・ レ ー ス

グリーン購入法適合品 

制菌 

消臭   

制電 

遮光 

ウォッシュャブル 

tact

コントラクトカーテン vol.14


カーテンは、人をナチュラルにする。

Earth colors series

人にやさしい色が、私たちの嬉しい毎日を創る。
オーガニックテイストの「アースカラーシリーズ」。
私たちの毎日に寄り添い、穏やかな気持ちを運ぶ
「やさしいカーテン」をつくりました。



目に見えるもの、指に触れるもの、空間を創るもの。シンコールは、それらをトータルに考えることを大切にします。



そして、カーテンは場所を物語にする。

その向こうから大切な人が訪れる。その先にある太陽から届く光に希望をいだく。その表面を撫でる風に、季節の移ろいを感じる。


カーテンは、そこに生きる人々に物語を届けるスイッチ。ストーリーは、いつもカーテンから。

医療や福祉、教育、公共施設の「場」にストーリーを届けるアイテムをデザイン・機能の両面からご提案します。

Medical Facilities

医療施設

晴れやかな気持ちをいざなう、
清らかな温もりの光に包まれて。



ランシェ
TA-6100

クリエ G
TA-6638

エピオン
TA-6091

TA-6655

制菌エフェクト G
TA-6006


TA-6655



ランシェ TA-6100 P.25 / クリエ G TA-6638 P.114



ランシェ TA-6100 P.25 / クリエ G TA-6638 P.114



エピオン TA-6091 P.23 / TA-6655 P.120



制菌エフェクト G TA-6006 P.9 / TA-6655 P.120




ソフィア R TA-6176 P.42 / スカラ G TA-6654 P.119

Welfare Facilities

福祉施設

語らい、笑い合い。

上質な空間に集い、和みのひとときを。



ソフィア R
TA-6176



シオン TA-6198 P.47 / ラミー G TA-6647 P.117



サニー TA-6151 P.35 / TA-6649 P.117



アクボ TA-6182 P.43 / TA-6646 P.116

サニー
TA-6151

アクボ
TA-6182


シオン
TA-6198

ラミー G TA-6647

Educational Facilities

教育施設


湧き上がる好奇心に応える「智の空間」を。
健やかな「育みの時間」を。



クーラ G TA-6338 P.69



クーラ G
TA-6338



セラピー G
TA-6305

ラコンテ
TA-6495



アモル
TA-6220

アップル
TA-6263

TA-6646




セラピー G TA-6305 P.66



ラコンテ TA-6495 P.93



アモル TA-6220 P.53





アップル TA-6263 P.57




アンペル TA-6400 P.77 / リダラ TA-6630 P.112

Lodging Facilities 宿泊施設

我が家のようにくつろげる、
心身癒すリラックスタイムを。



アンペル TA-6401 P.77 / TA-6659 P.123



マチネ TA-6427 P.86 / リダラ TA-6630 P.112


アンペル
TA-6400

リダラ
TA-6630

マチネ
TA-6427

アンペル
TA-6401

ウェル
TA-6130



ウェル TA-6130 P.32



tact

医療



Medical

- 009 制菌エフェクト G
- 011 制菌クリーン G
- 013 制菌メディ G
- 015 制菌バロール
- 016 制菌チェック G
- 017 制菌デザイン G
- 018 制菌スクエアネット
- 019 制菌アールネット
- 023 エピオン
- 025 ランシェ
- 027 セパロ G
- 027 セパロ GB
- 028 サラート
- 029 マリス G
- 032 ウェル
- 033 アトミス
- 033 シシリイ



制菌エフェクト G

制菌エフェクト G235 **D** ¥ 2,520/m² (¥5,900/m) 巾／235cm 

制菌エフェクト G200 **D** ¥ 3,100/m² (¥6,200/m) 巾／200cm 



医
療

レピート／タテなし

ヨコ2.4cm (ヨコ使い時のレピート)

組 成／地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%



(制電糸使用・再生糸 約22～26%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%




あて布使用



上部ネット (原寸)




上部ネット (原寸)



TA-6001. 235cm巾

TA-6005. 200cm巾
(ネットなし)

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6003. 235cm巾

TA-6007. 200cm巾
(ネットなし)


遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



上部ネット (原寸)




上部ネット (原寸)



TA-6002. 235cm巾

TA-6006. 200cm巾
(ネットなし)

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6004. 235cm巾

TA-6008. 200cm巾
(ネットなし)

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



- ・裾部分は化粧仕上げのため、ヨコ使いの場合、裾縫製は不要です。
- ・制菌エフェクト G200はタテ使いの場合、裾縫製が必要です。
- ・6005～6008はタテ使いの場合、生地貼りと布目方向が異なります。

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل



グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

▶ネット付カーテン6025 ▶窓カーテン6445 ▶レース6669

制菌クリーン G

制菌クリーン G255	D	¥ 2,630/m ² (¥6,700/m)	巾/255cm	ヨコ使い
制菌クリーン G235	D	¥ 2,640/m ² (¥6,200/m)	巾/235cm	ヨコ使い
制菌クリーン G185	D	¥ 2,920/m ² (¥5,400/m)	巾/185cm	ヨコ使い
制菌クリーン G200	D	¥ 2,750/m ² (¥5,500/m)	巾/200cm	ヨコ使い

レシート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100%


柄糸 ポリエステル100%

(制電糸使用・再生糸 約25～26%使用)


寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-61




上部ネット (原寸)



TA-6017 255cm巾
TA-6020 235cm巾
TA-6023 185cm巾
TA-6026 200cm巾 (ネットなし)

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E


上部ネット (原寸)



TA-6018 255cm巾
TA-6021 235cm巾
TA-6024 185cm巾
TA-6027 200cm巾 (ネットなし)

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

上部ネット (原寸)



TA-6019 255cm巾
TA-6022 235cm巾
TA-6025 185cm巾
TA-6028 200cm巾 (ネットなし)

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

- ・裾部分は化粧仕上げのため、ヨコ使いの場合、裾縫製は不要です。
- ・制菌クリーン G200はタテ使いの場合、裾縫製が必要です。
- ・6026～6028はタテ使いの場合、生地貼りと布目方向が異なります。



グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

▶ネット付カーテン6030 ▶窓カーテン6042 ▶レース6639

制菌メディ G

制菌メディ G255	C	¥ 2,480/m ² (¥6,300/m)	巾／255cm	ヨコ使い
制菌メディ G235	C	¥ 2,430/m ² (¥5,700/m)	巾／235cm	ヨコ使い
制菌メディ G215	D	¥ 2,560/m ² (¥5,500/m)	巾／215cm	ヨコ使い
制菌メディ G185	D	¥ 2,600/m ² (¥4,800/m)	巾／185cm	ヨコ使い
制菌メディ G200	D	¥ 2,600/m ² (¥5,200/m)	巾／200cm	ヨコ使い

レシート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100%






柄糸 ポリエステル100%

(制電糸使用・再生糸 約25～29%使用)


寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

S-61




上部ネット（原寸）



TA-6029 255cm巾
TA-6032 235cm巾
TA-6035 215cm巾
TA-6038 185cm巾
TA-6041 200cm巾(ネットなし)

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E


上部ネット（原寸）



TA-6030 255cm巾
TA-6033 235cm巾
TA-6036 215cm巾
TA-6039 185cm巾
TA-6042 200cm巾(ネットなし)

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

上部ネット（原寸）



TA-6031 255cm巾
TA-6034 235cm巾
TA-6037 215cm巾
TA-6040 185cm巾
TA-6043 200cm巾(ネットなし)

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



医療

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアブル

- ・裾部分は化粧仕上げのため、ヨコ使いの場合、裾縫製は不要です。
- ・制菌メディ G200はタテ使いの場合、裾縫製が必要です。
- ・6041～6043はタテ使いの場合、生地貼りと布目方向が異なります。



グリーン
購入活適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

▶ネット付カーテン6044 ▶窓カーテン6299 ▶レース6661

制菌バロール

制菌バロール 238 **C** ¥2,190/m² (¥5,200/m) 巾／238cm 

制菌バロール 200 **C** ¥2,350/m² (¥4,700/m) 巾／200cm 


レシート／なし


組 成／地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

 S-61
あて布使用



医
療

上部ネット（原寸）




TA-6044 238cm巾

TA-6047 200cm巾（ネットなし）

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E | ▲

上部ネット（原寸）




TA-6045 238cm巾

TA-6048 200cm巾（ネットなし）

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E | ▲

上部ネット（原寸）



TA-6046 238cm巾

TA-6049 200cm巾（ネットなし）

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E | ▲

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

- ・裾部分は化粧仕上げのため、ヨコ使いの場合、裾縫製は不要です。
- ・制菌バロール 200はタテ使いの場合、裾縫製が必要です。
- ・6047～6049はタテ使いの場合、生地貼りと布目方向が異なります。

制菌チェック G

制菌チェック G230 **C** ¥ 2,440/m² (¥5,600/m) 巾／230cm 

制菌チェック G200 **C** ¥ 2,500/m² (¥5,000/m) 巾／200cm 



レシート／タテ1.6cm

ヨコ1.5cm (ヨコ使い時のレシート)


組成／地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%


(制電糸使用・再生糸 約26～28%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

ドライ:タテ 1.0%・ヨコ0.0%




上部ネット (原寸)



TA-6050 230cm巾
TA-6053 200cm巾 (ネットなし)

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

上部ネット (原寸)



TA-6051 230cm巾
TA-6054 200cm巾 (ネットなし)

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

上部ネット (原寸)



TA-6052 230cm巾
TA-6055 200cm巾 (ネットなし)

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウオッシュアブル

- ・裾部分は化粧仕上げのため、ヨコ使いの場合、裾縫製は不要です。
- ・制菌チェック G200はタテ使いの場合、裾縫製が必要です。
- ・6053～6055はタテ使いの場合、生地貼り柄方向が異なります。

制菌デザイン G

制菌デザイン G235 **D** ¥ 2,810/m² (¥6,600/m) 巾/235cm 

制菌デザイン G200 **D** ¥ 2,800/m² (¥5,600/m) 巾/200cm 



レピート/タテ12.7cm

ヨコ 9.0cm (ヨコ使い時のレピート)



組 成/地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

(制電糸使用・再生糸 約25~26%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%



上部ネット (原寸)




TA-6056 235cm巾

TA-6058 200cm巾 (ネットなし)

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

上部ネット (原寸)



TA-6057 235cm巾

TA-6059 200cm巾 (ネットなし)

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

▶ネット付カーテン 6057

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光


ウォッシュブル

- ・裾部分は化粧仕上げのため、ヨコ使いの場合、裾縫製は不要です。
- ・制菌デザイン G200はタテ使いの場合、裾縫製が必要です。
- ・6058・6059はタテ使いの場合、生地貼りと柄方向が異なります。

制菌スクエアネット

制菌スクエアネット 65	C	¥ 2,300/m ² (¥1,700/m)	巾／74cm	
制菌スクエアネット 50	D	¥ 2,550/m ² (¥1,500/m)	巾／59cm	
制菌スクエアネット 35	D	¥ 3,190/m ² (¥1,400/m)	巾／44cm	

レピート／なし
 組 成／地糸 ポリエステル100%
 柄糸 ポリエステル100%
 寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
 ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
 5-61
 あて布使用



TA-6060 74cm巾
TA-6063 59cm巾
TA-6066 44cm巾



TA-6061 74cm巾
TA-6064 59cm巾
TA-6067 44cm巾



TA-6062 74cm巾
TA-6065 59cm巾
TA-6068 44cm巾



制菌アールネット

制菌アールネット 60	C	¥ 2,180/m ² (¥1,500/m)	巾／69cm	ヨコ 使い
制菌アールネット 45	C	¥ 2,410/m ² (¥1,300/m)	巾／54cm	ヨコ 使い
制菌アールネット 30	D	¥ 2,830/m ² (¥1,100/m)	巾／39cm	ヨコ 使い




レピート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%



TA-6069
69cm巾

TA-6076
54cm巾

TA-6083
39cm巾



TA-6073
69cm巾

TA-6080
54cm巾

TA-6087
39cm巾



TA-6070
69cm巾

TA-6077
54cm巾

TA-6084
39cm巾



TA-6074
69cm巾

TA-6081
54cm巾

TA-6088
39cm巾



TA-6071
69cm巾

TA-6078
54cm巾

TA-6085
39cm巾



TA-6075
69cm巾

TA-6082
54cm巾

TA-6089
39cm巾



TA-6072
69cm巾

TA-6079
54cm巾

TA-6086
39cm巾

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光




ウォッシュブル




ネットジョイントカーテンについて



「ネットジョイントカーテン」はネットと200cm巾のドレープを縫い合わせた間仕切りカーテン。6柄のドレープと2タイプのネットとの自由な組合わせて、デザイン・カラー・性能など、用途に応じたコーディネートが可能です。8つのカラーイメージの組合わせ例をご紹介します。



	アイボリー系		イエロー系		ピンク・オレンジ系		グリーン系	
ネット								
	制菌 スクエアネット 6060 6063 6066	制菌 アールネット 6073 6080 6087	制菌 スクエアネット 6060 6063 6066	制菌 アールネット 6073 6080 6087	制菌 スクエアネット 6061 6064 6067	制菌 アールネット 6074 6081 6088	制菌 スクエアネット 6062 6065 6068	制菌 アールネット 6075 6082 6089
200cm巾ドレープ（ネット取り付け対応生地）								
	6103 ランシェ		6104 ランシェ		6105 ランシェ		6106 ランシェ	
								
	6111 セパロ G 6118 セパロ GB				6112 セパロ G 6119 セパロ GB		6113 セパロ G 6120 セパロ GB	
								
	6094 エピオン		6095 エピオン		6096 エピオン		6097 エピオン	
								
	6121 サラート				6122 サラート		6123 サラート	
								
	6124 マリス G				6125 マリス G		6126 マリス G	



アースカラーシリーズ

	ライトベージュ系	ナチュラルグリーン系	ライトブラウン系	ブラウン系
ネット	 制菌 アールネット 6069 6076 6083	 制菌 アールネット 6070 6077 6084	 制菌 アールネット 6071 6078 6085	 制菌 アールネット 6072 6079 6086
200cm巾ドレープ（ネット取り付け対応生地）	 6098 ランジェ	 6100 ランジェ	 6101 ランジェ	 6102 ランジェ
	 6107 セ/パ口 G 6114 セ/パ口 GB	 6108 セ/パ口 G 6115 セ/パ口 GB	 6109 セ/パ口 G 6116 セ/パ口 GB	 6110 セ/パ口 G 6117 セ/パ口 GB
	 6090 エビオン 6091 エビオン		 6092 エビオン	 6093 エビオン



グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

▶ネット付カーテン下部6097/ネット6070 ▶窓カーテン6097(タテ使い) ▶レース6638

エピオン

B ¥1,900/m² (¥3,800/m) 巾／200cm

レシート／タテ4.0cm

ヨコ2.2cm (ヨコ使い時のレシート)

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

       S-61
あて布使用



▶ドレープ6091 (タテ使い) ▶レース6655



TA-6090.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6092.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6094.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6096.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6091.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6093.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6095.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6097.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

・生地貼りはヨコ使いになっています。生地をタテ使いにした場合は柄方向が変わります。

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル



▶ネット付カーテン下部6104/ネット6073 ▶窓カーテン6104 (タテ使い) ▶レース6651

ランシェ

B ¥1,950/m² (¥3,900/m) 巾／200cm

レピート／タテ5.0cm

ヨコ6.2cm (ヨコ使い時のレピート)

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ0.0%

 S-61
あて布使用



医
療



▶ネット付カーテン下部6106/ネット6075



▶ネット付カーテン下部6100/ネット6077



TA-6098 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6103 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6099 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6104 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6100 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6105 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6101 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6106 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6102 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

・生地貼りはヨコ使いになっています。生地をタテ使いにした場合は柄方向が変わります。



グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

▶ネット付カーテン下部6111/ネット6087 ▶窓カーテン6111 ▶レース6655

セパロ G C ¥ 2,200/m² (¥4,400/m) 巾/200cm

レシート/タテ12.5cm

ヨコ 8.5cm (ヨコ使い時のレシート)

組 成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

(制電系使用・再生糸 約25%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

あて布使用 S-61



TA-6107

TA-6114.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6111

TA-6118.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

セパロ GB C ¥ 2,400/m² (¥4,800/m) 巾/200cm

レシート/タテ12.5cm

ヨコ 8.5cm (ヨコ使い時のレシート)

組 成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

(制電系使用・再生糸 約25%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-71



TA-6108

TA-6115.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6112

TA-6119.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6109

TA-6116.


遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6113

TA-6120.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6110

TA-6117.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

- ・生地貼りはヨコ使いになっています。生地をタテ使いにした場合は柄方向が変わります。
- ・セパロ Gとセパロ GBは加工方法が違うため、若干、色が違う事がありますが機能の特性としてご了承ください。

サラート

B ¥1,900/m² (¥3,800/m) 巾/200cm

レピート/タテなし

ヨコ6.2cm (ヨコ使い時のレピート)

組 成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%


ドライ:タテ 0.0%・ヨコ0.0%

      S-61
あて布使用



▶ネット付カーテン下部6122/ネット6081 ▶窓カーテン6122 ▶レース6631

〈ヨコ使い時の柄写真真です〉



グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光


ウォッシュアブル



TA-6121 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6122 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6123 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

マリス G

C ¥ 2,250/m² (¥4,500/m) 巾／200cm

レシート／タテ25.0cm

ヨコ20.5cm (ヨコ使い時のレシート)

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

(再生糸 約30%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ0.0%


      S-61
あて布使用



医
療



▶ ネット付カーテン下部6124/ネット6063 ▶ 窓カーテン6124 ▶ レース6639



TA-6124. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 D E



TA-6125 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6126 遮光 1 A++ A+ A B C 2 D E

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光


ウォッシュブル

・生地貼りはヨコ使いになっています。生地をタテ使いにした場合は柄方向が変わります。

ネット付の病院用カーテンを多様なバリエーションでご用意しました。

全点SEK（制菌加工）対応。安心の機能性に加えて、使いやすいカラーと選べるネット形状を揃えました。

ネット付カーテンの理由



■光を取り入れます

完全に閉じた状態でも、上部のネットから外の空間が見えるため、閉塞感を和らげ、外の光を感じることができます。

■空気が流れます


エアコンなどによる空気の対流を遮りにくいため、閉じた状態でもカーテン内の空気環境を整えます。

■スプリンクラーの散水障害を軽減します

「閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令（昭和40年自治省令第2号）」に基づいた試験をおこない、カーテンを閉めた状態での散水障害に関して安全性の確認をおこなっています。

ネット一体型カーテンの設定

使用する状況を考慮したサイズ展開。ネット一体型カーテンは、天井高に応じて、裾縫製なしで対応できます。




ネット付カーテンの縫製

ネット一体型カーテン・裾縫製

ネット一体型カーテンの裾は、基本的に「化粧仕上げ」となっており、縫製が不要です。標準製作仕様がご希望のサイズに近ければ、「裾縫製なし」をおすすめします。


※仕上り丈を特にご指定の場合は、裾を縫製して、ご希望のサイズに仕上げることもできます。ご相談ください。



ネットジョイントカーテン・縫い合わせ

カーテン本体上部を1.5cm折り返し（2つ折り）、ネットの裾部分と縫い合わせてください。縫い付け方法は、本体上部の1.5cm折り返し部の上下端を本縫いで縫い付けてください。

※上記縫製仕様、及びサイズについてはあくまでも一般的な仕様です。上記以外の縫製仕様の場合は、ご相談ください。




病院用カーテン上部仕様

下記の4種類よりお選びいただけます。

ポケットテープ (EF-495) 仕様

洗濯の時、フックを外す手間がかかりません。



洗濯時にフックをポケットの中に納めることができますので、作業性がよく、脱着が簡単にできます。病院など、ヒダをとらないカーテンにおすすめします。


フックの取り出し方



ポケットテープのポケット部分に指をかけ、ポケットフックを取り出してください。

Pフック・Cテープ仕様

カーテンの取り付け、取り外しが簡単にできます。



フックはマジックテープで取り外せますので、カーテン生地だけを洗濯することができます。


フックの取り外し方



カーテンを外した時、Pフックはそのままレールのランナーに残ります。洗濯時のフックの取り外し、取り付けの手間が省けます。

ポリエステルテープ (EF-571) 仕様


半透明なので濃色のカーテンでも外観を損ないません。



制菌アールネット6071、6072、6078、6079、6085、6086などに適しています。


ブルック® 仕様

カーテンをやさしく引っ張るだけで簡単にはずれます。



洗濯時や医療施設の安全対策等に効果的です。






フックの取り外し方









下に引っ張るとフックが曲がり簡単に外れます。

そして外れた後また元にもどります。

ネット付カーテン サイズ一覧

長	ネット一体型カーテン					
	無地			柄		
	制菌エフェクト G	制菌クリーン G	制菌メディ G	制菌バロール	制菌チェック G	制菌デザイン G
生地丈 255cm 標準 製作丈 253cm ※裾縫製 なし		制菌クリーン G255 6,700円/m  70 無地・3配色 178	制菌メディ G255 6,300円/m  70 無地・3配色 178			
生地丈 235～ 238cm 標準 製作丈 233～ 236cm ※裾縫製 なし	制菌エフェクト G235 5,900円/m  58 無地・4配色 170	制菌クリーン G235 6,200円/m  50 無地・3配色 178	制菌メディ G235 5,700円/m  50 無地・3配色 178	制菌バロール 238 5,200円/m  50 無地・3配色 181	制菌デザイン G235 6,600円/m  50 ボーダー柄 2配色 178	
生地丈 230cm 標準 製作丈 228cm ※裾縫製 なし					制菌チェック G230 5,600円/m  50 チェック柄 3配色 173	
生地丈 215cm 標準 製作丈 213cm ※裾縫製 なし			制菌メディ G215 5,500円/m  45 無地・3配色 163			
生地丈 185cm 標準 製作丈 183cm ※裾縫製 なし		制菌クリーン G185 5,400円/m  35 無地・3配色 143	制菌メディ G185 4,800円/m  30 無地・3配色 148			

短

ネットジョイントカーテン	
制菌スクエアネット + 200cm巾ドレープ (ヨコ使い)	制菌アールネット + 200cm巾ドレープ (ヨコ使い)
製作丈 ～248cm ※裾縫製 あり  65 178	製作丈 ～243cm ※裾縫製 あり  60 178
製作丈 ～233cm ※裾縫製 あり  50 178	
	製作丈 ～228cm ※裾縫製 あり  45 178
製作丈 ～218cm ※裾縫製 あり  35 178	製作丈 ～213cm ※裾縫製 あり  30 178

※裾縫製は10cmダブルの折り返し为标准となります。

ネット無しタイプ						
生地巾 200cm	制菌エフェクト G200 6,200円/m	制菌クリーン G200 5,500円/m	制菌メディ G200 5,200円/m	制菌バロール 200 4,700円/m	制菌チェック G200 5,000円/m	制菌デザイン G200 5,600円/m
	 無地・4配色 200	 無地・3配色 200	 無地・3配色 200	 無地・3配色 200	 チェック柄 3配色 200	 ボーダー柄 2配色 200


シャワーカーテンについて

ホテルの浴室はもちろん病院や老健施設のバス・トイレ・サニタリー等の間仕切り用としておすすめ。

スペースをとらないことや、車椅子での移動の際に開閉が容易であること、
使用している人の状況がわかるような安全面を意識した提案ができます。



はっ水加工が施されているため、未加工品に比べ、生地が濡れにくく、
乾燥も早く洗濯後の効果もほとんど変わりません。



適応品：ウェル・アトミス・シシリィ

はっ水度(点)

水洗い洗濯回数	初期	5回後
アトミス	4	3
ウェル	3	2
シシリィ		

JIS L 1092 スプレー試験

※はっ水度(点)は1～5の5段階あり、点数が大きいくほどはっ水効果が高くなります。
※実測値であり、保証値ではありません。

〈お取り扱い上のご注意〉

※使用後は汚れを洗い流してください。

※洗濯は月1～2回程度、洗濯表示に従って行ってください。

※裾部分に水切り効果をあげるため、ヒートカット処理を施しているので、
ヨコ使いの場合、裾縫製は不要です。

シャワーカーテン

ウェル

C ¥2,280/m² (¥5,000/m) 巾／220cm

レピート／なし

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%


寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%

 S-63
あて布使用
月に1回～2回の洗濯をして下さい。



TA-6130 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6132 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6131 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアブル

- ・生地貼りはヨコ使いになっています。生地をタテ使いにした場合は柄方向が変わります。
- ・裾部分はヒートカット処理のため、ヨコ使いの場合、裾縫製は不要です。

シャワーカーテン

アトミス



B ¥ 1,870/m² (¥4,100/m) 巾／220cm

レピート／タテなし

ヨコ9.2cm (ヨコ使い時のレピート)

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

S-63
あて布使用
月に1回～2回の洗濯をして下さい。



TA-6133 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6134 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

- ・生地貼り、施工写真ともにヨコ使いになっています。生地をタテ使いにした場合は柄方向が変わります。
- ・裾部分はヒートカット処理のため、ヨコ使いの場合、裾縫製は不要です。



▶シャワーカーテン6133

シャワーカーテン

シシリィ



B ¥ 1,800/m² (¥3,600/m) 巾／200cm

レピート／なし


寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

組 成／タテ ポリエステル100%


ドライ:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%

ヨコ ポリエステル100%


S-63
あて布使用
月に1回～2回の洗濯をして下さい。




TA-6135 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6137 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6136 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6138 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6139 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

- ・生地貼りはヨコ使いになっています。生地をタテ使いにした場合は柄方向が変わります。
- ・裾部分はヒートカット処理のため、ヨコ使いの場合、裾縫製は不要です。施工写真はタテ使いです。タテ使いの場合、裾縫製が必要です。



▶シャワーカーテン6138

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

tact

福祉



Welfare

- 035 サニー
- 036 ペルシ
- 037 シスレージュ
- 038 シャンス
- 039 アルモニ
- 040 リナルド
- 041 ナディア
- 042 ソフィア R
- 043 アクボ
- 044 クロケット G
- 045 アクール
- 045 ピジョン
- 046 シノノメ
- 047 シオン
- 048 ルント
- 049 クルブ
- 051 アヌワール
- 053 アモル
- 054 ソワレ



サニー

C ¥ 2,200/m² (¥3,300/m) 巾／150cm

レシート／タテ20.0cm ヨコ10.1cm

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%


△
あて布使用 S-61



TA-6150. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 D E ▲



TA-6152. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 D E ▲



TA-6151. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 D E ▲



TA-6153. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 D E ▲



▶ドレープ6151 ▶レース6649

福祉・教育

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

ペルシ

B ¥ 2,000/m² (¥3,000/m) 巾／150cm

レピート／タテ51.5cm ヨコ15.0cm
組 成／タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%










 S-61
あて布使用



TA-6154 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6155 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6156 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6157 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



▶ドレープ6154 ▶レース6672

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアブル

シスレージュ

B ¥1,950/m

巾/100cm

レシート/タテ30.5cm ヨコ24.5cm

組 成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%








 S-61

あて布使用



▶ドレープ6162



TA-6158 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6159 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6160 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6161 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6162 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

福祉・教育

シャンス

C ¥ 2,200/m² (¥3,300/m) 巾／150cm

レピート／タテ10.0cm ヨコ15.0cm

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%









 S-61
あて布使用



(1)



TA-6163 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E | ▲



TA-6164 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E | ▲



▶ドレープ6163 ▶レース6680 ▶クッション[手前から]6230 6237

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

アルモニ

C ¥ 2,400/m² (¥3,600/m) 巾／150cm

レシート／タテなし ヨコ5.0cm

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%








 S-61
 あて布使用



TA-6165 遮光 1 A++ A+ A B C 2 DE



TA-6167 遮光 1 A++ A+ A B C 2 DE



TA-6166 遮光 1 A++ A+ A B C 2 DE



TA-6168 遮光 1 A++ A+ A B C 2 DE



▶ドレープ6166 ▶レース6672

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアブル

リナルド

S ¥ 3,900/m² (¥5,850/m) 巾／150cm

レピート／タテ25.5cm ヨコ25.2cm


組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

🧺🧼🧻🧺🧺🧺🧺🧺
あて布使用 S-61



TA-6169 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6170 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6171 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



▶ドレープ 6170 ▶ブレンシェード6659

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

ナディア

SS ¥5,800/m

巾／100cm

レピート／タテ28.8cm ヨコ34.0cm

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ 1.0%・ヨコ 1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%









 S-61
あて布使用



▶ドレープ 6173 ▶ブレンシェード 6630



TA-6172 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6173 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

福祉・教育

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

ソフィア R

S ¥4,200/m

巾/100cm

レピート/タテ33.1cm ヨコ33.0cm

組 成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

🧺🧼🧻🧺🧺🧺🧺
あて布使用 S-61



TA-6174. 遮光 1|A++|A+|A|B|C|2|3|DE




TA-6176. 遮光 1|A++|A+|A|B|C|2|3|DE



TA-6175. 遮光 1|A++|A+|A|B|C|2|3|DE



TA-6177. 遮光 1|A++|A+|A|B|C|2|3|DE



▶ドレープ6176 ▶レース6654 ▶クッション[左から]6240 6238

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

アクポ

D ¥ 3,500/m² (¥5,250/m) 巾／150cm

レピート／タテ7.9cm ヨコ12.5cm

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

△ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
あて布使用 S-71




▶ドレープ6182 ▶レース6646



TA-6182 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6183 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6184 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

- ・ヨコ段の柄のため、柄合わせの際にずれが生じることがあります。
- ・ジャカード組織の柄表現により、ヨコ糸のトビが大きい部分があります。引っ掛け等、お取り扱いにご注意ください。

クロケット G

■ ¥ 2,340/m² (¥3,500/m) 巾／150cm

レピート／なし

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

(再生糸 約35%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%










 5-61
あて布使用



TA-6185 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6186 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6187 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアップル

▶ドレープ6186 ▶レース6656

アクール

C ¥ 2,200/m² (¥3,300/m) 巾／150cm

レピート／タテ7.0cm ヨコなし
組 成／タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
🧺🧼🧻🧺🧺🧺 S-61
あて布使用



TA-6188 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6190 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲




TA-6189 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲


ピジョン

C ¥ 2,300/m 巾／100cm


レピート／タテ1.6cm ヨコ1.5cm
組 成／タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ:タテ 0.0%・ヨコ 1.0%
🧺🧼🧻🧺🧺🧺 S-61
あて布使用



TA-6191 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6193 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6192 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

シノノメ

D ¥ 2,800/m² (¥4,200/m) 巾/150cm

レピート/タテ21.8cm ヨコ7.2cm

組 成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%











 5-61
あて布使用




(4)



TA-6194 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E |



TA-6195 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E |



TA-6196 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E |



▶ドレープ 6194 ▶レース 6672

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュャブル

シオン

C ¥2,140/m² (¥3,200/m) 巾／150cm

レシート／なし


組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ0.0%



 S-61
あて布使用




▶ドレープ6199 ▶レース6647



TA-6197 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6199 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6201 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6198 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6200 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

レント

B ¥ 2,000/m² (¥3,000/m) 巾／150cm

レピート／タテ27.7cm ヨコ12.5cm

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%


寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%


 あて布使用 S-61



(4)



TA-6202 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6203 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6204 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



▶ドレープ6204 ▶レース6642 ▶テーブルクロス6257

クルブ

C ¥ 2,200/m² (¥3,300/m) 巾／150cm

レシート／タテ20.0cm ヨコ15.0cm
 組 成／タテ ポリエステル100%
 ヨコ ポリエステル100%
 寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%
 ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%
 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ S-61
 あて布使用



TA-6205 遮光 1 A++ A+ A B C 2 ㉑ D E ▲



TA-6206 遮光 1 A++ A+ A B C 2 ㉑ D E ▲



TA-6207 遮光 1 A++ A+ A B C 2 ㉑ D E ▲



▶ドレープ6207 ▶レース6646

福祉・教育

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

・ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル



▶ドレープ6214 ▶レース6640

B ¥2,000/m² (¥3,000/m) 巾/150cm



 S-61
 あて布使用



TA-6208 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6211 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6214 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6209 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6212 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6215 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6210 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6213 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6216 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

51



グリーン
購入法適合品

制菌

消臭


制電

遮光













ウォッシュابل

▶ドレープ6218 ▶レース6649 ▶クッション[左から]6217 6224 6218 6217 6218

C ¥2,200/m² (¥3,300/m) 巾/150cm




 S-61
 あて布使用



ソワレ

B ¥ 1,920/m² (¥2,880/m) 巾／150cm

レシート／なし

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ 1.0%・ヨコ-1.0%

△ 40 △ 40 △ 40 △ 40 △ 40 △ 40 △ 40 △ 40 △ 40 △ 40
あて布使用 S-61



TA-6229

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6230

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6231

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6232

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6233

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6234

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6235

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



▶ドレープ6239 ▶レース6672

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアブル



TA-6236

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6243

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6250

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6257

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6237

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6244

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6251

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6258

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6238

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6245

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6252

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6259

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6239

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6246

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6253

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6260

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6240

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6247

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6254

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6261

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6241

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6248

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6255

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6242

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6249

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6256

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

tact

教育



Education

- 057 アップル
- 058 アルパカ
- 059 シュクル
- 060 ビエント
- 061 ニューピコラ



アップル

C ¥2,500/m² (¥3,750/m) 巾／150cm




レピート／タテ30.2cm ヨコ25.0cm

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-61



TA-6262 遮光 1 A++ A+ A B C D E



TA-6263 遮光 1 A++ A+ A B C D E



▶グリーンシールド6263

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

・ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。

アルパカ


¥ 2,500/m² (¥3,750/m) 巾／150cm

レピート／タテ60.5cm ヨコ50.0cm

組成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ1.0% ドライ:タテ0.0%・ヨコ0.0%


 あて布使用 S-61



TA-6264 遮光 1 A++ A+ A B C 2 D E



TA-6265 遮光 1 A++ A+ A B C 2 D E



▶ドレープ6264

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

シュクル

C ¥ 2,270/m² (¥3,400/m) 巾／150cm

レピート／タテ60.0cm ヨコ50.0cm



組成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%


 あて布使用 S-61



▶ドレープ6266 ▶ブレンシェード6671



TA-6266 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E ▲



TA-6267 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E ▲

福祉・教育

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

ビエント

C ¥ 2,420/m² (¥3,750/m) 巾／155cm

レピート／タテ24.6cm ヨコ9.7cm


組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ0.0%・ヨコ0.0%


 S-61
あて布使用



福祉・教育



TA-6268 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6269 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6270 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



▶ドレープ6269 ▶レース6658

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

ニューピコラ

B ¥ 1,980/m 巾／100cm

レシート／タテ61.0cm ヨコ25.0cm


組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ0.0%・ヨコ0.0%


 あて布使用 S-61



▶ドレープ6271 ▶レース6639



TA-6271 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6272 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

福祉・教育

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

・ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。

tact

プレーン



Various
Facilities

- 063 ニューカーフ G
- 064 クリネス G
- 065 ケリー G
- 066 セラピー G
- 067 リック
- 068 ニューピーター G
- 069 クーラ G
- 070 SB-8966 G
- 071 エカイユ G
- 071 タリーク G
- 072 ジョイア G
- 073 エコミラン
- 074 エコルーラ
- 074 ルイス
- 075 カローリ



ニューカーフ G

JABIA-Pes-1538

B ¥1,600/m

巾/100cm



レシート/なし

組 成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

(再生糸 約44%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%



TA-6280

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6282

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6284

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6286

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6281

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6283

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6285

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6287

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

クリネス G

JABIA-Pes-1540

AA ¥ 1,450/m

巾/100cm



レピート/なし

組 成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

(再生糸 約43%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ1.0%・ヨコ-1.0%


ドライ:タテ0.0%・ヨコ-1.0%

あて希使用 S-61



TA-6288

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E




TA-6292

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6289

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E




TA-6293

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E




TA-6290

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6294

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6291

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6295

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

ブ
レ
ー
ン

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

ケリー G

B ¥ 1,800/m

巾／100cm



レポート/なし

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

(再生系 約25%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0% ドライ:タテ0.0%・ヨコ0.0%



TA-6296

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

制菌クリーン G(P10・11)／制菌デザイン G(P17)
アイボリーと同系色



TA-6299

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E




TA-6297

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

制菌クリーン G(P10・11)
オレンジと同系色

TA-6300

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6298

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

制菌デザイン G(P17)
ピンクと同系色



TA-6301

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

制菌クリーン G(P10・11)
グリーンと同系色

```

プレーン

```

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

ウォツシャブル

セラピー G

AA ¥ 1,300/m

巾/100cm

レピート/なし


組 成/タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

(再生糸 約25%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%


 S-61
 おて布使用


TA-6302. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

TA-6306 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲
制菌メディ G (P12・13) アイボリーと同系色


TA-6310 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲




TA-6303. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲




TA-6307 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲




TA-6311 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6304. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

TA-6308 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲
制菌メディ G (P12・13) ピンクと同系色TA-6312 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲
制菌メディ G (P12・13) グリーンと同系色

TA-6305. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6309 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6313 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュプル

リック

AA ¥1,450/m

巾／100cm


レシート／なし

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

(制電系使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

△ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ S-61
あて布使用



TA-6314

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E




TA-6318

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6315

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E




TA-6319

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E




TA-6316

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E




TA-6320

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6317

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6321

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

ブ
レ
ー
ン

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

ニューピーター G

AA ¥ 1,200/m 巾/100cm

レピート/なし

組 成/タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

(再生糸 約25%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ0.0%・ヨコ0.0%


 S-61
 あて布使用



TA-6322 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6326 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6329 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6323 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6327 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6330 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6324 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6328 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6331 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6325 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

プレーン

グリーン
 購入法適合品
 制菌
 消臭
 制電
 遮光
 ウォッシュアブル

クーラ G*

AA ¥1,200/m² (¥1,800/m) 巾/150cm

レシート/なし

組 成/タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

(再生糸 約12%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



 あて布使用 S-61


TA-6332. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6336. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲




TA-6339. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6333. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6337. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6340. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6334. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6338. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6341. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6335. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

SB-8966 G

AA ¥ 1,100/m


巾／100cm

レシート／なし

組成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%
(再生糸 約43%使用)


寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ0.0%・ヨコ-1.0%


 S-61
あて布使用




TA-6342

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6346

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6343

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6347

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6344

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6348

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6345

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6349

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

エカイユ G

AA ¥1,350/m

巾/100cm

レシート/なし


組 成/タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

(エコディア®PET約17.3%)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%


 S-61
 あて布使用


TA-6350 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲




TA-6352 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲




TA-6354 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6351 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6353 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6355 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

ブレン

タリーク G

B ¥1,600/m

巾/100cm

レシート/タテ2.7cm ヨコ2.2cm


組 成/タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

(エコディア®PET約29.7%)


寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ0.0%・ヨコ-1.0%


 S-61
 あて布使用


TA-6356 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6357 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6358 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

ジョイア G

B ¥ 1,740/m² (¥2,600/m) 巾／150cm

レピート／なし

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%
(再生糸 約17.2%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%


 あて布使用 S-61



TA-6359

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6362

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6360

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6363

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6361

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6364

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

エコミラン

AA ¥1,100/m

巾/100cm

レピート/なし



組 成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

(再生糸 約55%使用)


寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%


 S-61
 あて布使用


TA-6365

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6367

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6369

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6371

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6366

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6368

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6370

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6372

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュャブル

エコルーラ

AA ¥ 1,100/m

巾/100cm

レピート/なし

組 成/タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%
(再生糸 約51%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

 S-61
あて布使用

TA-6373 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6375 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6377 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6374 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

・裏地としてもお使いいただけます。



TA-6376 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6378 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

ルイス

A ¥ 1,000/m

巾/100cm

レピート/なし

組 成/タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

 S-61
あて布使用

TA-6379 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6381 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6383 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6380 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6382 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6384 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

カローリ

A ¥950/m

巾/100cm

レピート/なし

組 成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%


寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

あて布使用 S-61




TA-6385 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲




TA-6387 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6389 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6386 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6388 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



TA-6390 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E ▲



▶ドレープ 6389

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

tact

遮光



Lodging

- 077 アンペル
- 078 ドリナー
- 079 オルデン
- 080 タンドル
- 081 セボリー G
- 082 花畑
- 083 レスポ
- 084 ススキ G
- 085 ワース G
- 086 マチネ
- 087 カロッサ
- 088 アラン G150
- 089 エコトレビ
- 091 イオス G
- 092 イーリス G
- 092 イーリス GR
- 093 ラコンテ
- 094 SB-9011エコ
- 094 SB-9011エコSW
- 094 SB-9011エコHG
- 097 ジェラル
- 098 エッジ
- 099 プーロ
- 100 セルヴォ
- 101 ルーセント
- 101 パレー
- 102 スワーベ
- 103 ニューウィンザー
- 104 プリマ G
- 105 SB-8932エコ
- 105 SB-8972 G
- 107 新唐大
- 108 SB-8937エコ
- 109 エール
- 109 アコルド



アンペル

C ¥ 2,200/m² (¥3,300/m) 巾／150cm

レシート／タテ20.0cm ヨコ15.0cm

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%





































あて布使用

S-61




TA-6400 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 DE



TA-6401 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 DE



TA-6402 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 DE



▶ドレープ 6401 ▶ブレンシェード 6659 ▶クッション 6240 ▶ベッドスロー 6237

遮光

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

ドリナー

C ¥ 2,500/m² (¥3,750/m) 巾／150cm

レピート／タテ35.0cm ヨコ15.0cm

組成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%









 S-61
 あて布使用



TA-6403 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6404 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6405 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



▶ドレープ 6405 ▶レース 6672 ▶ベッドスプレッド6250

遮光

グリーン
 購入法適合品
 制菌
 消臭
 制電
 遮光
 ウォッシュブル

オルデン

C ¥ 2,500/m² (¥3,750/m) 巾／150cm

レシート／タテ2.7cm ヨコ24.8cm

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%











































▶ドレープ 6407 ▶レース 6672



TA-6406 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



TA-6407 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



TA-6408 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

遮光

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュャブル

- ・ヨコ段の柄のため、柄合わせの際にずれが生じることがあります。
- ・風通組織(二重織)のため、ヒダの谷間、裏面に若干シワがでる場合があります。生地の特徴としてご了承ください。

タンドル


D ¥ 3,270/m² (¥4,900/m) 巾／150cm

レピート／タテ26.0cm ヨコ13.6cm

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ1.0%・ヨコ-1.0%


 あて布使用 S-61



TA-6409 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6410 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



▶ドレープ 6409 ▶レース 6656

遮光

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

セボリー G

D ¥ 2,780/m

巾／100cm

レシート／タテ30.0cm ヨコ50.0cm

組成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%


(再生糸 約44%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ1.0% ドライ:タテ1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-61



▶ドレープ 6411 ▶レース 6642



TA-6411 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6412 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

遮光

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

花畑 (はなばたけ)


¥ 2,400/m² (¥3,600/m) 巾/150cm

レピート/タテ60.0cm ヨコ150.0cm

組成/タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

あて布使用



TA-6413 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6414 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

遮光



▶ドレープ 6414 ▶レース 6642

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

レスポ

D ¥ 2,780/m

巾/100cm

レシート/タテ29.8cm ヨコ33.0cm

組成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ1.0%

ドライ:タテ 1.0%・ヨコ0.0%








 S-61
 あて布使用



TA-6415 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 DE



TA-6417 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 DE



TA-6416 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 DE



TA-6418 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 DE



▶ドレープ 6415 ▶レース 6638

遮光

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

$$ss \neq G$$

D ¥2,900/m

巾／100cm



レポート／タテ30.5cm ヨコ25.0cm

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

(再生糸 約44%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ0.0%・ヨコ1.0%



TA-6419 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6420 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



グリーン
購入法適合品

制菌

制電

遮光

ウォッシュャブル

▶ドレープ 6420 ▶レース 6669 ▶プレーンシェード 6420

ワース G

JABIA-Pes-1541

D ¥ 3,000/m

巾／100cm

レピート／タテ30.5cm ヨコ25.0cm

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

(再生糸 約44%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ0.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-61



宿泊・各種施設向き



▶ドレープ 6424 ▶レース 6669



TA-6421 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 DE



TA-6422 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 DE



TA-6423 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 DE



TA-6424 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 DE

遮光

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

マチネ

D ¥ 3,000/m² (¥4,500/m) 巾／150cm

レピート／なし


組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

      S-61




TA-6425 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E




TA-6428 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6426 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6429 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6427 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6430 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6431 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

遮光

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアブル

カロッサ

C ¥ 2,200/m² (¥3,300/m) 巾／150cm

レシート／タテなし ヨコ8.9cm

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%


ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%









 S-61
 あて布使用



TA-6432 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 4 D E



TA-6434 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 4 D E



TA-6433 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 4 D E



TA-6435 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 4 D E



▶ドレープ 6435 ▶レース 6649 ▶クッション[手前から] 6226 6218

遮光

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

アラン G150

D ¥ 3,200/m² (¥4,800/m) 巾／150cm

レピート／なし

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

(再生糸 約31%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%


 おて布使用 S-61



TA-6436 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6437 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6438 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

遮光



グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

▶ドレープ 6437 ▶レース 6672

JABIA-Pes-1542

巾／100cm

(再生系 約64%使用)








 S-61
 あて布使用



TA-6444 遮光

1	A	+	+	A	B	C	2	3	D	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



▶ドレープ 6440 ▶レース 6673

ウォッシュャブル

遮光

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

▶ドレープ 6457

イオス G

JABIA-Pes-1537

C ¥ 2,380/m

巾/100cm

レシート/なし

組 成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

(再生糸 約44%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ1.0%


ドライ:タテ 1.0%・ヨコ0.0%

あて布使用 S-61



TA-6445

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6449

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6453

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6457

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6446

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6450

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6454

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6458

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6447

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6451

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6455

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6459

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6448

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6452

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6456

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6460

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

宿泊・各種施設向き

遮光

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

イーリス G

TA-6461~6472

B ¥ 1,800/m² (¥2,700/m) 巾/150cm



レシート/なし

組 成/タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

(再生糸 約30%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ0.0%・ヨコ0.0%



イーリス GR

TA-6473~6484

C ¥ 2,270/m² (¥3,400/m) 巾/150cm



TA-6461
TA-6473.

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6465
TA-6477.

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6469
TA-6481.

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6462
TA-6474.

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6466
TA-6478.

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6470
TA-6482.

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6463
TA-6475.

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6467
TA-6479.

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6471
TA-6483.

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6464
TA-6476.

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6468
TA-6480.

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6472
TA-6484.


遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

遮光

グリーン
購入法適合品
制菌
消臭
制電
遮光
ウォッシュブル

ラコンテ

B ¥1,600/m² (¥2,400/m) 巾/150cm



レシート/なし

組 成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%


ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

あて布使用 S-61



TA-6485

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6489

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6493

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6497.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6486

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6490.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6494.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6498

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6487.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6491.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6495.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6499.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6488.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6492.

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6496

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6500

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

SB-9011エコ

JABIA-Pes-1543

B ¥ 1,980/m

巾/100cm

レピート/なし

組成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

(再生系 約64%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-61



TA-6501

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6503

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6509

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6511

TA-6535 150cm巾

TA-6547 高耐光

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6502

TA-6532 150cm巾

TA-6544 高耐光

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6504

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6510

TA-6534 150cm巾

TA-6546 高耐光

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6512

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6505

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6507

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6513

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6515

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6506

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E




TA-6508

TA-6533 150cm巾

TA-6545 高耐光

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6514

TA-6536 150cm巾

TA-6548 高耐光

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6516

遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

SB-9011エコSW

JABIA-Pes-1553

B ¥1,840/m² (¥2,750/m) 巾/150cm

高耐光ドレープ

SB-9011エコHG

JABIA-Pes-1552

C ¥2,200/m 巾/100cm



TA-6544～6555は、日焼け色あせがしにくい
高耐光タイプのドレープです。(P.121参照)



TA-6517

TA-6537 [150cm巾]

TA-6549 [高耐光]

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6519

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6525

TA-6542 [150cm巾]

TA-6554 [高耐光]

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6527

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6518

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6520

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6526

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6528

TA-6543 [150cm巾]

TA-6555 [高耐光]

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6521

TA-6538 [150cm巾]

TA-6550 [高耐光]

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6523

TA-6540 [150cm巾]


TA-6552 [高耐光]

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6529

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6531

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6522

TA-6539 [150cm巾]

TA-6551 [高耐光]

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6524

TA-6541 [150cm巾]

TA-6553 [高耐光]

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6530

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

遮光

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル




熱をコントロールする 遮熱ドレープ

通常のドレープカーテンに比べ、夏場は太陽の熱線をカットし、室内の温度上昇を抑え、冬場は室内の暖気を逃がさず保温効果を発揮します。

試験方法

断熱性試験(赤外線ランプ60℃法)

下図の装置に約50cm×40cmの試験片を吊るし、ガラス板より約50cm離れたところに赤外線ランプを設置し、ブラックパネル①、温度センサー②を設置する。
赤外線ランプを60分間照射し、試験槽内温度を測定する。




■糸での遮熱



この商品は、金属酸化物を封入したポリエステル繊維、涼しやを使用し、太陽の熱を反射し、室内温度上昇を抑える効果のあるカーテンです。また、UVカット効果にもすぐれています。

■適応品

頁	品 名
97	ジェラル
98	エッジ
99	ブーロ



■特殊加工を施し遮熱

裏面に、光沢のある特殊樹脂をコーティング加工し、太陽光を反射させ、温度上昇を抑えます。
*特殊縫製(かぶせ縫い)商品となります。

■適応品



※6559・6560・6561・6562は、縮小写真です。

ジェラル 涼や

D ¥2,600/m² (¥3,900/m) 巾／150cm

レシート／なし

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%






 S-61
あて布使用



宿泊・各種施設向き




▶ドレープ6557 ▶レース6633

遮光



TA-6556 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6557 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6558 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュャブル

- ・ヨコ糸にスパン糸を使用しているため、部分的に糸の太細が見られることがあります。
- ・風通組織(二重織)のため、ヒダの谷間に若干シワがでる場合があります。生地の特徴として、ご了承ください。

エッジ 涼


D ¥ 2,800/m² (¥4,200/m) 巾／150cm

レピート／タテ63.5cm ヨコ30.0cm

組成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-61



TA-6559 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6560 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



▶ドレープ 6560 ▶ブレンシェード 6659 ▶ベッドスロー 6214

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル


C ¥ 2,500/m² (¥3,750/m) 巾／150cm

レピート／タテ60.0cm ヨコ50.0cm

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

 S-61
あて布使用



TA-6561 遮光1 A++ A+ A B C  D E



TA-6562 遮光1 A++ A+ A B C  D E



▶ドレープ6561 ▶レース6633

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

音をコントロールする 遮音



車の騒音や踏み切り音など、室外から室内への騒音を抑え、
ペットの鳴き声などの室内から室外への迷惑音を軽減します。

特長と効果

生地裏面にコーティング、及びラミネート加工を施すことで、一般ドレープに比べ比較的高い遮音効果があります。外部からの騒音の緩和、特に高音域に対して効果があります。室内から室外への音も緩和するため、ペットを飼われる方にもおすすめします。音を「完全遮断」するのではなく、あくまでも「緩和する」ものです。カーテン自体の性能はあくまで補助的なものであるため、防音効果は他の内装材や建築躯体、サッシにより大きく左右されます。


透過損失と人間の耳への聞こえ方

透過損失とは、音が物質を通り抜ける時に失われる音の大きさ (dB・デシベル) のことです。一般的に、10dBの透過損失があると、人間の耳には音の大きさが半分になったと感じられます。音のエネルギーは1/10に減少します。

※性能は使用環境、施工状態により効果が異なります。遮音性能をより高めるためには、カーテンボックスやバランス(上飾り)の取り付け、床面とカーテンの隙間を極力少なくすることをおすすめします。

■適応品

頁	品名
100	セルヴオ
101	ルーセント
101	パレー



※記載の数値は実測値であり、保証値ではありません。

■裏ラミネート、裏コーティング加工品の注意点

- ・鋭角的な衝撃には弱いので、お取り扱いにご注意ください。
- ・素材の特性上、ヒダが出にくいことがあります。
- ・遮光性、遮音性を高めるため、巾縫ぎはかぶせ縫いをおすすめします。
- ・洗濯は石油系でドライクリーニングをしてください。使用状況によっては、裏面の加工が劣化し、クリーニングができないことがあります。その場合は、ホコリを掃除機で吸い取り、裏面はウェットスポンジで汚れを取ってください。

裏コーティング

セルヴオ

S ¥4,940/m² (¥7,400/m) 巾/150cm

レピート / なし

組成 / タテ ポリエステル100%


ヨコ ポリエステル100%

(裏) ポリウレタン混アクリル樹脂

寸法変化率 / 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ: タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ⓧ ⓧ ⓧ ⓧ ⓧ ⓧ S-65
あく希使用



TA-6563 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6565 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6564 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



裏面



▶ドレープ6565 ▶レース6632 ▶クッション6438

- ・裏面はポリウレタン混アクリル樹脂のため、鋭角的な衝撃には弱いのでお取り扱いにご注意ください。
- ・特殊縫製 (かぶせ縫い) 推奨商品です。

裏コーティング

ルーセント

SS ¥5,380/m² (¥7,800/m) 巾／145cm


レシート／なし

組 成／タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
(裏) アクリル樹脂

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

☒☒☒☒☒☒ S-65
あて布使用

- ・裏面はアクリル樹脂のため、鋭角的な衝撃には弱いのでお取り扱いにご注意ください。
- ・特殊縫製(かぶせ縫い)推奨商品です。



TA-6566 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6568 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



裏面



TA-6567 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6569 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

裏ラミネート

パレー

S ¥4,300/m 巾／100cm

レシート／なし

組 成／タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
(裏) ポリウレタン系樹脂

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%
ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

☒☒☒☒☒☒ S-65
あて布使用

- ・裏面はポリウレタン樹脂のため、鋭角的な衝撃に弱いのでお取り扱いにご注意ください。
- ・特殊縫製(かぶせ縫い)推奨商品です。



TA-6570. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6572 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



裏面



TA-6571 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6573 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

遮音・吸音

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

音をコントロールする 吸音



ピアノ室やホームシアターなど、音響に関わる空間におすすめです。

特長と効果

スワーベ、ニューウィンザーはパイル織物、プリマGは表面の起毛加工により、一般ドレープに比べて比較的高い吸音効果があります。
以下のような、音環境を整えたい空間におすすめします。

・音が反響して聞き取りにくい空間

内装の仕上げ材が塗装や石材、タイル等固いものばかりだと、音が反響してしまいます。吸音効果が高いカーテンをかける事によって、残響を抑えることができます。

・よりよい音響効果が必要な空間

スタジオ、音楽室、オーディオルームなど、よりよい音環境を求められる空間にかければ、残響を抑える調音効果があります。

吸音率について

吸音性能は通常、吸音率で表示されます。吸音材の背後に空気層を設けることでよりいっそうの吸音効果が得られます。

吸音率で1.00という数字は該当する周波数で完全に吸音したことを示しています。

1.00以下で、高い数字ほど、吸音率が良い事になります。


(通常では1.00以上の数値は算出されません。)

一般的に高周波の音は吸音されやすく、低周波の音は吸音されにくいという特性があります。

■適応品

頁	品 名
102	スワーベ
103	ニューウィンザー
104	プリマG

一般ドレープとの吸音率の比較



※記載の数値は実測値であり、保証値ではありません。

吸音性

スワーベ

SS ￥10,000/m² (￥12,000/m) 巾／120cm

レピート / なし

組 成 / タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率 / 水洗い: タテ-1.0%・ヨコ0.0%

ドライ: タテ 0.0%・ヨコ0.0%

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ S-67



TA-6574 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6576 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6575 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6577 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



▶ドレープ6575 ▶レース6633

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュナブル

吸音性

ニューウィンザー

SS ¥9,500/m² (¥11,400/m) 巾／120cm

レシート／なし

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ0.0%・ヨコ-1.0%

☒☒☒☒Ⓢ S-67



TA-6578

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6582

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6579

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6583

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6580

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6584

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6581

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6585

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E

遮音・吸音

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

吸音性

プリマ G

D ¥ 3,000/m

巾／100cm

レシート／なし

組成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

(再生系 約30%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ 0.0%

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ S-67



TA-6586 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6588 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6590 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




TA-6587 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6589 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



TA-6591 遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



▶ 6589

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアブル

SB-8932エコ

C ¥ 2,200/m 巾／100cm

レピート／なし

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100% (再生系 約63%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ0.0%・ヨコ-1.0%




あて布使用

S-61



TA-6592 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E




TA-6594. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6593 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6595 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



▶ドレープ6593



TA-6596 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E

リバーシブル商品になっておりますので
ご注文の際はA面(色)またはB面(黒)を
ご指定ください。

SB-8972 G

B ¥ 2,000/m 巾／100cm

レピート／なし

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100% (再生系 約17.5%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%




あて布使用


S-61



TA-6597. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E




TA-6599. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6598. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6600. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6601. 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



(イ)

1級

RECYCLE

グリーン購入法
適合品

リバーシブル商品になっておりますので
ご注文の際はA面(色)またはB面(黒)を
ご指定ください。

諸
幕
・
裏
地

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

■緞帳施工例




小牧市東部文化センター（愛知県）



びわ南小学校（滋賀県）

■舞台幕の基本仕様 学校講堂・公民館




[学校講堂・公民館 舞台参考仕様]

No.	名 称	使用生地	頁	数 量	仕 様	No.	装置種類
1	一文字幕	プリマG	104	1張	固定	1	釘打付け
2	袖幕	プリマG	104	1組	固定	2	釘打付け
3	緞帳	新唐大(例)	107	1張	電動	3	電動昇降三ツ折り
4	サイド幕	プリマG	104	2対	固定	4	パイプ吊り
5	かすみ幕	プリマG	104	2張	固定	5	パイプ吊り
6	中幕	プリマG	104	1組	電動	6	電動開閉引き割リ
7	スクリーン	—	—	1張(1式)	—	7	ウインチ捲取り式
8	バトン	—	—	1本(1式)	—	8	ウインチ捲取り式
9	後幕	プリマG	104	1組	手引き	9	手動開閉ロープ引き

■緞帳装置の種類




とばし上げ緞帳



最も本格的な緞帳で、フライズの高さが充分にとれる大劇場やホール等のステージで使用されています。緞帳を巻き上げたり、折り上げたりせず、そのまま昇降させる形式です。豪華な裂地に緞錦織や、刺繍等を施したものが使われています。




畳み上げ緞帳



緞帳の丈を一般には3分し、折りたたむようにして昇降させる形式をいいます。昇降を繰り返しているうちに、折り目になる部分が傷みやすくなりますので、緞帳の裂地には、折りまげに強いものを選ぶことが大切になります。




巻き上げ緞帳



緞帳をロール状に巻き上げる形式で、フライズに全く空間が無いときに使用されています。ただし、緞帳の大きさや重さに限界があることや、基布はできるだけ伸縮度の少ない強靱な織物を使用する必要があります。また、模様や加工箇所によって表面が部分的に凹凸とならないように、留意しなければなりません。




引き割リ緞帳




「割りどん」とも呼ばれ、中央で打ち合わされた2枚を左右に開く形式の緞帳です。フライズに余裕のない場合や特殊な効果を求められる場合に使用されています。畳みこまれて、幕溜に収納される為、裂地の性質や、模様の在り方には、考慮する必要があります。また、割りどんの打ち合う重なりには、緞帳の丈によって影響されますが最低90cm程度とし、その打ち合わせかたは、客席から見て、右方(上手)を手前に、左方(下手)を奥にするのが慣例です。



絞り上げ緞帳



定形絞り上げ



変形絞り上げ

緞帳と併行して使われる場合が多く、洋風の演出(音楽ショーなど)に最適です。昇降式により「定形絞り」と「変形絞り」に大別されます。定形にはタテ絞りとヨコ絞りがあり変形はタテ絞りがあります。厚すぎず、比較的軽量で、柔軟な復元力のあるもので、疲労度の少ない裂地が適しています。

特殊掛率品

新唐大 (しんとうだい)



SS ¥ 10,000/m² (¥15,000/m) 巾／150cm

レシート／タテ43.0cm ヨコ25.0cm

組成／タテ アクリル系100%

ヨコ アクリル系96%

ポリエステル4%



TA-6900



TA-6901



諸
幕
・
裏
地

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

遮光性裏地

エール

B ¥1,800/m² (¥2,700/m) 巾／150cm

レシート／なし


組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%


寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%


あて布使用 S-61



TA-6612 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6614 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



TA-6613 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



裏面

・機能性、洗濯表示はドレープとして単独でご利用
いただいた時のものです。

遮光性裏地

裏コーティング

アコルド

S ¥3,700/m² (¥5,550/m) 巾／150cm

レシート／なし

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

(裏) アクリル樹脂

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-65



TA-6615 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



裏面



TA-6617 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



裏面



TA-6616 遮光 1 A++ A+ A B C 2 3 D E



裏面

・裏面はアクリル樹脂のため、鋭角的な衝撃には弱いのでお取り扱いにご注意ください。
・特殊縫製(かぶせ縫い)推奨商品です。
・機能性、洗濯表示はドレープとして単独でご利用いただいた時のものです。

諸
幕
・
裏
地

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

tact

ボイル・レース

Voile & lace

- 112 リダラ
- 112 TA-6631
- 112 TA-6632
- 113 TA-6633
- 113 TA-6634 ~ 6637
- 114 クリエ G
- 114 アニック G
- 114 TA-6640
- 115 TA-6641
- 115 TA-6642
- 116 TA-6643 ~ 6645
- 116 TA-6646
- 117 ラミー G
- 117 TA-6648
- 117 TA-6649
- 118 TA-6650
- 118 TA-6651
- 119 TA-6652
- 119 TA-6653
- 119 スカラ G
- 120 TA-6655
- 120 フォルセ G
- 121 TA-6657
- 121 TA-6658
- 123 TA-6659
- 123 TA-6660
- 124 TA-6661
- 124 TA-6662 ~ 6665
- 125 TA-6666 ・ 6667
- 125 TA-6668
- 126 Gボイル200
- 126 Gボイル300
- 126 TA-6677 ・ 6678
- 127 TA-6679
- 127 TA-6680
- 127 TA-6681



▶レース6654

快適な室内環境のために、機能とデザインにこだわったボイル・レース



遮熱

太陽光の熱作用による温度上昇を軽減し、通常のレースに比べて省エネ効果があります。



遮像

光をコントロールする遮像ボイル・ミラーレース。遮像性の高いものから、光の乱反射を利用したものまで、用途に合わせてお選びいただけるレースが揃っています。



花粉キャッチ

アレルギーなどの原因となる花粉をキャッチする繊維を使用し、室内への侵入を防ぎます。



高耐光

耐光堅牢度7級以上の商品で、いつまでも新品時の白さを保ちます。



UVカット

紫外線(UV)量を通常のレースに比べて低減する効果があります。



光熱線消臭

シックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒドや、悪臭の原因物質を吸着や分解によって消臭する機能のレースを多数揃えました。



光熱線抗菌加工

繊維上の菌の増殖を抑制し、繊維製品を清潔に保ちます。




TA-6655は、日本アトピー協会推薦品です。

熱をコントロールする 遮熱レース



太陽光の熱作用による温度上昇を軽減し、通常のレースに比べて省エネ効果があります。

試験方法 カケンレフランプ(インテリア法) 判定基準 遮熱率25%以上



さらに遮熱効果のある遮熱ドレープを組み合わせることでより遮熱性が高まります。

■糸の性質で遮熱



金属酸化物を封入したポリエステル繊維、涼しやを使用し太陽の熱を反射し、室内温度上昇を抑えます。また、UVカット効果にもすぐれています。

涼しや使用品：6632・6633・6634～6637・6641・6643～6645・6650・6651・6653・6657・6668・6679

■編みや織りの密度で遮熱


通常の糸でも、編みや織りの密度を高くして生地の際間を少なくすることにより遮熱効果が得られます。

熱をコントロールする 保温レース







外気の冷気侵入を防ぎ、室内の暖房熱を逃さず、通常レースに比べて省エネの効果があります。

試験方法 保温性試験(冷気法)



■適応品

遮熱35%以上

 TA-6631 保温 P.112	 TA-6633 保温 P.113	 TA-6650 保温 P.118	 TA-6651 保温 P.118	 TA-6630 P.112	 TA-6632 P.112
 TA-6634 保温 P.113	 TA-6635 保温 P.113	 TA-6636 保温 P.113	 TA-6637 保温 P.113	 TA-6638 P.114	 TA-6639 P.114
 TA-6641 P.115	 TA-6642 P.115	 TA-6643 P.116	 TA-6644 P.116	 TA-6645 P.116	 TA-6652 P.119
 TA-6657 保温 P.121	 TA-6659 P.123	 TA-6660 P.123	 TA-6666 P.125	 TA-6667 P.125	 TA-6668 P.125

ミラーレース

リダラ JABIA-Pes-1545

AA ¥ 1,350/m 巾／100cm




レピート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-6630

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ミラーレース

TA-6631

AA ¥ 1,350/m 巾／100cm




レピート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-6631

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ミラーレース


TA-6632* 涼しゃ

AA ¥ 1,300/m 巾／100cm

レピート／タテなし ヨコ14.3cm

組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ0.0%・ヨコ-1.0%



TA-6632

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



▶レース6632

ボイル・レース

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

ミラーレース

TA-6633* 涼しゃ

AA ¥1,250/m


巾/100cm

レピート/なし

組 成/地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

あて布使用 S-62



TA-6633

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



▶レース6633

ミラーレース

TA-6634~6637 涼しゃ

AA ¥1,200/m

巾/100cm



レピート/なし

組 成/地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ1.0%・ヨコ1.0%

ドライ:タテ1.0%・ヨコ1.0%

あて布使用 S-62



TA-6634

見えにくさ
UVカット率
40% 60%




TA-6636

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-6635

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-6637

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

FCOT[®]
エフコット[®]

花粉キャッチ

この商品は、アレルギーなどの原因となる花粉をキャッチする繊維、エフコットを使用しています。キャッチした花粉は、ご家庭で簡単に洗濯でき、洗濯を繰り返しても機能はまったく失われません。

ボイル・レース

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアブル

ミラーレース

クリエ G JABIA-Pes-1544

AA ¥ 1,200/m 巾/100cm



レピート/タテ1.2cm ヨコ6.7cm

組成/地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
(再生糸 約25%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%



あて布使用



TA-6638

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ミラーレース

アニック G JABIA-Pes-1546

AA ¥ 1,150/m 巾/100cm




レピート/なし

組成/地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
(再生糸 約26.1%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



あて布使用



TA-6639

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ミラーレース

TA-6640

AA ¥ 1,150/m 巾/100cm




レピート/なし

組成/地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



あて布使用



TA-6640

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



▶レース6640

ミラーレース

TA-6641*



AA ¥ 1,250/m


巾／100cm

レシート／タテなし ヨコ3.8cm

組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

S-62
あて布使用



TA-6641

見えにくさ UVカット率 40% 60%



▶レース6641

ミラーレース

TA-6642

A ¥ 950/m

巾／100cm

レシート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

S-62
あて布使用



TA-6642

見えにくさ UVカット率 40% 60%



▶レース6642

ボイル・レース

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュャブル


ミラーレース

TA-6643～6645 A ¥ 920/m² (¥1,380/m) 巾／150cm



レシート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%



寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

 S-62
あて布使用


TA-6643

見えにくさ 
UVカット率 40% 60%

TA-6644

見えにくさ 
UVカット率 40% 60%

TA-6645

見えにくさ 
UVカット率 40% 60%

ミラーレース


TA-6646

A ¥ 950/m 巾／100cm


レシート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

 S-62
あて布使用

TA-6646

見えにくさ 
UVカット率 40% 60%

▶レース6646

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

ミラーレース

ラミー G

AA ￥1,250/m

巾／100cm



レピート／タテなし ヨコ2.5cm

組 成／地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

(再生糸 約30%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ0.0%

あて布使用 S-62



TA-6647

 見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ミラーレース

TA-6648

AA ￥1,100/m

巾／100cm



レピート／タテ16.5cm ヨコ20.0cm


組 成／地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-62



TA-6648

 見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ミラーレース

TA-6649

A ￥900/m

巾／100cm




レピート／なし


組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-62



TA-6649

 見えにくさ
UVカット率
40% 60%


▶レース6649

ボイル・レース

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

制菌加工

繊維上の菌の増殖を抑制し、医療機関、介護施設等で使用される業務用繊維製品を清潔に保つ特定用途の制菌加工です。

制菌加工は繊維上の皮膚常在菌や有害細菌を特定して、それらが増えないように抑制することを目的とした加工です。

そのため、制菌加工マークは、繊維製品がいつも清潔で衛生的なものであってほしいという消費者の願いに応えることを目指して作られたマークです。

特定用途（赤マーク）の試験菌は、黄色ブドウ球菌（グラム陽性菌）と肺炎かん菌（グラム陰性菌）、MRSA（メチシリン耐性黄色ぶどう球菌）を必須菌としています。

特定用途には、医療機関、介護施設および行政機関等が必要と認めて指定する業務用の製品があります。

■細菌の悪影響例

	試験菌種	悪影響の例
細菌	黄色ブドウ球菌	臭気・化膿
	肺炎かん菌	疾病
	MRSA	院内感染

※詳細データはP.129をご覧ください。


■適応品

頁	品 名
118	TA-6650
118	TA-6651
119	TA-6652
119	TA-6653

ミラーレース
TA-6650
AA ¥ 1,300/m 巾／100cm



レピート／タテなし ヨコ5.8cm
組 成／地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 1.0%
ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%
 S-62
あて布使用




TA-6650

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ミラーレース
TA-6651
AA ¥ 1,350/m 巾／100cm



レピート／なし
組 成／地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ:タテ 1.0%・ヨコ 1.0%
 S-62
あて布使用



TA-6651

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ミラーレース
TA-6652 WAYERON+
AA ¥1,400/m² (¥2,100/m) 巾／150cm



レピート／タテ28.0cm ヨコ50.1cm
組 成／地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%
ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%
あて布使用 S-62




TA-6652
見えにくさ
UVカット率 40% 60%

ミラーレース
TA-6653 涼や
AA ¥1,350/m 巾／100cm




レピート／タテなし ヨコ25.0cm
組 成／地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
あて布使用 S-62



TA-6653
見えにくさ
UVカット率 40% 60%

ミラーレース
スカラ G
AA ¥1,500/m 巾／100cm

レピート／なし
組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%
(制電糸使用・再生糸 約22.4%使用)
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
あて布使用 S-62



TA-6654.
見えにくさ
UVカット率 40% 60%



▶レース6654

ボイル・レース

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュャブル

空気をきれいにする 消臭レース



光触媒 + 化学消臭




光触媒に加え、化学消臭剤を使用した加工です。光触媒の分解作用と、化学消臭剤の化学作用でホルムアルデヒドやタバコ臭等の室内汚染物質を消臭します。
紫外線があたっている時には光触媒で消臭し、光源が無い場合でも消臭をおこないます。

以下の悪臭に効果があります。

- ・シックハウス症候群のもと……ホルムアルデヒド
 - ・4大悪臭……アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、メチルメルカプタン
 - ・生ゴミ臭、タバコ臭、ペット臭、汗臭、糞尿臭
- ※詳細データはP.130をご覧ください。

■洗濯5回後でも消臭性を発揮します。



ルームセラピ



ルームセラピは室内で快適に過ごせる4機能のマークがついた商品です。



光触媒消臭

10回洗濯しても効果が変わらない光触媒抗菌加工。表面についた汚れや、臭いのもととなる有機物、微生物(細菌)を水と二酸化炭素に分解します。

※詳細データはP.131をご覧ください。



抗菌効果

光触媒により繊維上の細菌の増殖を抑制する効果があります。

※詳細データはP.129をご覧ください。



日本アトピー協会推薦品

花粉症・アレルギーなどの悪化原因を分解してお部屋をきれいにします。



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S 706500 A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うとともに、治療環境の改善に寄与することを目的としています。


ミラーレース

ルームセラピ

TA-6655



B ¥ 1,970/m² (¥2,950/m) 巾/150cm



レシート/タテなし ヨコ1.3cm

組 成/地系 ポリエステル100%

柄系 ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

40 60 S-62
あて布使用



TA-6655

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

フォルセ G

AA ¥ 1,250/m

巾/100cm



レシート/タテ0.3cm ヨコ10.1cm

組 成/地系 ポリエステル100%

柄系 ポリエステル100%

(再生糸 約43.8%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%

40 60 S-62
あて布使用



TA-6656

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

レピート／タテ0.5cm ヨコなし

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%



あて布使用

S-62



TA-6657

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



光の匠

光の匠の光触媒は、さまざまな有機物質を強力に分解して光の力で部屋の空気をきれいにします。

- 抗ウイルス効果があります
※生地上のみ効果が期待できます。
病気の治療や予防の効果はありません。
- 花粉アレルギーの分解
光照射することにより、スギ花粉アレルギーを分解し低減させます。



花粉キャッチ

この商品は、アレルギーなどの原因となる花粉をキャッチする繊維、エフコットを使用しています。キャッチした花粉は、ご家庭で簡単に洗濯でき、洗濯を繰り返しても機能はまったく失われません。


色あせ・色やけしにくい 高耐光レース



耐光堅牢度7級以上の性能を保持した日焼け・色あせに強い商品です。

■「耐光堅牢度」とは

繊維商品が光によってどのくらい色あせるかの度合いをいいます。繊維商品においては一般的にJIS L 0842法によって試験をおこないます。照射時間の長さや日焼けの度合で、1級から8級までに分かれています。級数が大きくなると、光に対して「色あせしない」ということになり8級が最も優れています。7級以上の性能を保持しているのは160時間紫外線カーボンアーク灯光を照射した結果、変色が見うけられなかった商品です。シンコールでは、全てのカーテン生地を公的な試験機関において試験をおこなっています。



高耐光レース

TA-6658

AA ¥ 1,100/m 巾／100cm



レピート／タテ1.9cm ヨコ3.0cm


組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ1.0%



あて布使用

S-62



TA-6658

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



外から見えにくい遮像ボイル・ミラーボイル・ミラーレースをご用意しました。


■遮像ボイル



昼も夜も室内が見えにくい
24時間遮像効果があります。

特殊断面形状の糸による乱反射作用により、摺りガラスの原理で昼間は明るさを保ちながら外から室内を見えにくくします。室内が明るい夜間も効果を発揮します。

- ・乱反射作用により、直射日光があたるとまぶしく感じられることがあります。
- ・遮像効果が高く、室内からも室外が見えにくい特性があります。



※記載の数値は実測値であり、保証値ではありません。
ミラーレースは、一般レースに比べて、太陽光線の透過を防ぐことができます。

■遮像ボイル適応品

頁	品 名
121	TA-6657
123	TA-6659
124	TA-6661
124	TA-6662 ~ 6665

■ミラーボイル・レース適応品

頁	品 名
112	リダラ
112	TA-6631
112	TA-6632
113	TA-6633
113	TA-6634 ~ 6637
114	クリエ G
114	アニック G
114	TA-6640
115	TA-6641
115	TA-6642
116	TA-6643 ~ 6645
116	TA-6646
117	ラミー G
117	TA-6648
117	TA-6649
118	TA-6650
118	TA-6651
119	TA-6652
119	TA-6653
119	スカラ G
120	TA-6655
123	TA-6660
125	TA-6666・6667
127	TA-6679

■ミラーボイル・ミラーレース



昼に外から室内が見えにくいシアードです。

ミラーボイル ミラーレース

裏面光沢糸によるミラー効果で、昼間外から室内を見えにくくし、室内の採光を保ちます。光沢糸が高密度に入っているため、一般のシアードより風合いが若干固くなり、裏面は非常に光沢があります。

■室外からの見え方比較

※光の透け方、人や家具の影の映り方は光源の強さ、位置、及び生地の種類によって異なります。写真や状態表現は目安としてお考えください。




光を採り入れ、UVも視線もカット。


- ・自然光を室内のすみずみまで採り入れるので、カーテンを閉めても室内が暗くならず快適です。
- ・室内全体を同じ明るさでやさしくつつみます。

■適応品


頁	品 名
119	TA-6652
123	TA-6659
123	TA-6660



■ウェブロン®+の繊維構造



■遮像性判定用写真 TA-6659




遮像ボイル

TA-6659 WAYERON+

B ¥ 1,800/m² (¥2,700/m) 巾／150cm

レピート／タテ1.1cm ヨコなし
組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0% ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-62



TA-6659

見えにくさ
UVカット率 40% 60%

UPF値50+ Excellent protection取得

オーストラリア・ニュージーランドで定められたUVカットの世界的基準において最高値を取得できました。
皮膚で例えると、何もしない状態に対して時間的に50倍有利で夏の太陽の下、皮膚が赤くなり始める時間を約50倍以上遅らせてくれることになります。



▶レース6659

ミラーレース

TA-6660 WAYERON+

AA ¥ 1,250/m 巾／100cm

レピート／なし
組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-62



TA-6660

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



▶レース6660

ボイル・レース

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアプル

遮像ボイル

TA-6661




WAVERON
ウェーブロン

B ¥ 1,540/m² (¥4,600/m) 巾/300cm

レシート/なし

組 成/タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-6661

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



▶レース6661

遮像ボイル

WAVERON
ウェーブロン

TA-6662~6665



B ¥ 1,740/m² (¥5,200/m) 巾/300cm




レシート/タテなし ヨコ0.5cm

組 成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%


寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ 0.0%




TA-6662

見えにくさ
UVカット率
40% 60%




TA-6664

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-6663

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-6665

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

ボイル・レース

ミラーボイル

TA-6666・6667




B ¥1,800/m² (¥5,400/m) 巾／300cm

レピート／タテ3.1cm ヨコ4.8cm

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-6666

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-6667

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

TA-6668



AA ¥1,500/m² (¥4,500/m) 巾／300cm

レピート／タテなし ヨコ6.2cm

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-6668

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



▶レース6668

ボイル・レース

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアブル

Gボイル200

Gボイル300



A ￥880/m² (￥1,750/m) 巾／200cm

A ￥880/m² (￥2,640/m) 巾／300cm

レピート／なし

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%


(再生糸 約48%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ 0.0%



あて布使用



▶レース6673




TA-6669 ²⁰⁰ 見えにくさ UVカット率

TA-6670 ³⁰⁰



TA-6673 ²⁰⁰ 見えにくさ UVカット率

TA-6674 ³⁰⁰




TA-6671 ²⁰⁰ 見えにくさ UVカット率

TA-6672 ³⁰⁰



TA-6675 ²⁰⁰ 見えにくさ UVカット率

TA-6676 ³⁰⁰



TA-6677・6678

D ￥2,670/m² (￥4,000/m) 巾／150cm

レピート／タテなし ヨコ25.0cm

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%




あて布使用




▶レース6678



TA-6677



TA-6678



ミラーレース

TA-6679 涼しゃ

A ¥ 1,000/m


巾／100cm

レピート／タテ0.3cm ヨコなし

組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-62



TA-6679

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



▶レース6679

TA-6680

A ¥ 750/m

巾／100cm



レピート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-62



TA-6680

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

TA-6681

A ¥ 680/m

巾／100cm




レピート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-62



TA-6681

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ボイル・レース

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル



(公財) 日本防炎協会の防炎性能試験に合格したことを示すマークです。

「防炎」は、「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」という性質を示す用語であり、繊維等が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味していますので、火気には絶対に近づけないでください。

防炎物品の材料には、(1) 材料の糸が燃えにくい繊維を使ったものと、

(2) 燃えやすい繊維を使っているが防炎加工 (いわゆる後加工) をして燃えにくくしたものとがあります。

●防炎物品を取り扱う者 (製造業者、防炎処理業者、縫製業者、販売業者) は消防庁長官の認定を受けなければなりません。

■防炎物品の種類と防炎ラベル

防炎ラベル			材料ラベル	
イ	縫付 消防庁登録番号 防炎 登録種別登録記号 製造人 日本防炎協会	洗濯後再処理の 必要がないもの。	縫付 消防庁登録番号 防炎 登録種別登録記号 製造人 日本防炎協会 スリッパ・下駄・草履、お風呂敷・蓑・陣羽織・袴	ドライクリーニング可。 ドライクリーニング以外の 洗濯後は再処理の 必要なもの。
ロ	縫付 消防庁登録番号 防炎 登録種別登録記号 製造人 日本防炎協会 水洗い・水洗い・漂白剤・塩素系漂白剤・酸素系漂白剤	水洗い洗濯可。 水洗い洗濯以外の 洗濯後は再処理の 必要なもの。		ちょう付 消防庁登録番号 防炎 登録種別登録記号 製造人 日本防炎協会 洗濯機・手洗い・漂白剤・塩素系漂白剤・酸素系漂白剤

原反下げ札

原反下げ札は、防炎カーテンなどの原反に付けられているもので、洗濯と防炎性能の耐久性により、防炎ラベルと同様に4種類に分けられています。

下げ札又はちょう付

防炎物品には、協会の指定するラベルを縫い付けるか、又は貼り付け、原反には各反ごとに下げ札を付けなければなりません。

防炎ラベルは各都道府県室内装飾事業協同組合 (又は加盟店) で取り扱われます。

■防炎防火対象物等 (防炎物品を使用しなければならないところ)

根拠法令	防炎防火対象物等	
消防法第8条の3第1項 消防法施行令第4条の3第1項及び第2項は(16)項が該当 (令別表第一の表記と異なる。)	高層建築物 (高さ31mを超える建築物)	
	地下街	
	(1)	イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場
	(2)	イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第122号) 第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗 (二並びに (1) 項イ、(4) 項、(5) 項イ及び (9) 項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。) その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室 (これに類する施設を含む。) において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
	(3)	イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店
	(4)	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
	(5)	イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
	(6)	イ 病院、診療所又は助産所 ロ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム (介護保険法 (平成9年法律第123号) 第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者 (以下「避難が困難な要介護者」という。) を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム (避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法 (昭和38年法律第133号) 第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設 (避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 救護施設 (3) 乳児院 (4) 障害児入所施設 (5) 障害者支援施設 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号) 第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者 (以下「避難が困難な障害者等」という。) を主として入所させるものに限る。)) 又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設 (避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)) ハ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム (ロ (1) に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム (ロ (1) に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する障害サービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設 (ロ (1) に掲げるものを除く。) その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 更正施設 (3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法 (昭和22年法律第164号) 第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4) 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設 (児童発達支援センターを除く。) (5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設 (ロ (5) に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設 (短期入所等施設を除く。) ニ 幼稚園又は特別支援学校
	(9)	イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
	(12)	ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
	(16)	複合用途防火対象物で、(1) 項から (4) 項まで、(5) 項イ、(6) 項、(9) 項イ又は (12) 項 (ロ) に掲げる防火対象物の用途に供されている部分
	(16) 3	建築物の地階 ((16) 2 項に掲げるものの各階を除く。) で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの ((1) 項から (4) 項まで、(5) 項イ、(6) 項又は (9) 項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
工事用シートに係るもの 第4条の3第1項 消防法施行令第4条の3第1項	第4条の3第1項	工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの 1 建築物 (都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに付属するものを除く。) 2 プラントホーム母屋 3 貯蔵槽 4 化学工業製品製造装置 5 前2号に掲げるものに類する工作物

※タクトの防炎品は、カーテンとしての防炎認定を受けております。

ご注意: ベッドスプレッド、ロールスクリーン等に加工した場合は防炎認定外となりますのでご注意ください。

	制菌加工	光触媒抗菌加工
試験方法	JIS L 1902 菌液吸収法	JIS R 1702 ガラス密着法
試験菌種	黄色ぶどう球菌/肺炎かん菌/MRSA	黄色ぶどう球菌/肺炎かん菌
抗菌性評価	殺菌活性値* >0 (特定用途) *標準布の接種直後に回収した生菌数と加工布の18時間培養後に回収した生菌数の差	静菌活性値*1 ≥2.0 及び明暗の差** ≥1.0 *1 標準布の接種直後の生菌数と加工布の紫外線8時間照射後の生菌数の差 *2 標準布の紫外線8時間照射後の生菌数と加工布の紫外線8時間後の生菌数の差
制菌・抗菌効果の耐久性	通常洗濯で5回洗濯後も制菌機能はほとんど低下しません。	通常洗濯で10回洗濯しても効果は変わりません。
対象商品	医療機関や介護施設等で使用される業務用繊維製品	家庭等で使用される繊維製品
目 的	繊維製品を衛生的に保つことを目的とします。 繊維上の細菌の増殖を抑制することにより、ケア環境（ヘルス、メディカル）の向上を目指します。	繊維製品を衛生的に保つことを目的とします。 光触媒効果を利用して、繊維上の細菌の増殖を抑制することを目的とします。
効 果	繊維上の細菌の『増殖を抑制』する効果があります。	光触媒効果を伴って、繊維上の細菌の『増殖を抑制』する効果があります。

制菌加工

頁	品 名	頁	品 名	頁	品 名	頁	品 名
8・9	制菌エフェクト G235	12・13	制菌メディ G185	18	制菌スクエアネット 50	29	マリス G
8・9	制菌エフェクト G200	12・13	制菌メディ G200	18	制菌スクエアネット 35	42	ソフィア R
10・11	制菌クリーン G255	14・15	制菌パロール 238	19	制菌アールネット 60	65	ケリー G
10・11	制菌クリーン G235	14・15	制菌パロール 200	19	制菌アールネット 45	66	セラビー G
10・11	制菌クリーン G185	16	制菌チェック G230	19	制菌アールネット 30	92	イーリス GR
10・11	制菌クリーン G200	16	制菌チェック G200	22・23	エビオン	118	TA-6650
12・13	制菌メディ G255	17	制菌デザイン G235	24・25	ランシェ	118	TA-6651
12・13	制菌メディ G235	17	制菌デザイン G200	26・27	セパロ G	119	TA-6652
12・13	制菌メディ G215	18	制菌スクエアネット 65	26・27	セパロ GB	119	TA-6653

光触媒抗菌加工

頁	品 名
120	TA-6655

適応品 1柄 1点

適応品 36柄 153点




不快な静電気の発生を抑制し、ホコリの付着を抑えます。カーテンの開け閉めの多い乾燥したスペースなどに最適です。

■判定基準 次の判定基準に合格するものを適格品とする

試験方法	判定基準
JIS L 1094 5.2摩擦帯電圧測定法	毛、綿摩擦布のたて、よこ、それぞれの摩擦帯電圧数値（平均値）が3,000V以下の場合
JIS L 1094 5.3摩擦帯電電荷量測定法	ナイロン、アクリル摩擦布のたて、よこ、それぞれの摩擦帯電電荷量（平均値）が7μC/m ² 以下の場合

■制電効果測定表



頁	品 名	頁	品 名
8・9	制菌エフェクト G235	12・13	制菌メディ G200
8・9	制菌エフェクト G200	16	制菌チェック G230
10・11	制菌クリーン G255	16	制菌チェック G200
10・11	制菌クリーン G235	17	制菌デザイン G235
10・11	制菌クリーン G185	17	制菌デザイン G200
10・11	制菌クリーン G200	26・27	セパロ G
12・13	制菌メディ G255	26・27	セパロ GB
12・13	制菌メディ G235	67	リック
12・13	制菌メディ G215	119	スカラ G
12・13	制菌メディ G185		

適応品 19柄 68点



除菌やノロウィスを短時間に不活性化させる次亜塩素酸での消毒や、シミの汚れの除去に使われる塩素系漂白剤の使用でも変色・退色がしにくい商品です。

■次亜塩素酸ナトリウムに対する試験結果

	原布	24時間後
次亜塩素酸対応品 TA-6184		
非対応品		

各生地チップ上に試験液（塩素濃度10,000ppm）を滴下し、24時間放置。

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

頁	品 名
26・27	セパロ GB
43	アクボ

適応品 2柄 10点

消 臭 VOCを分解し、臭いを抑える

シックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒドや、悪臭の原因物質を吸着や分解などの方法によって、室内の空気から取り除く消臭加工。シンコールでは3種類の消臭メカニズムを取り揃えています。インテリアと使用状況に合わせてお選びください。

	紫外線があたっているときには光触媒で消臭し、光源がない場合でも消臭をおこないます。タクトでは、この加工が施されたレースを2柄ご用意。様々な用途で、効果を発揮します。
	紫外線により機能する光触媒は、窓辺で使用するごとの多いカーテンには効果的な消臭加工。VOCを始め、様々な悪臭に強い威力を発揮します。タクトでは、ドレープカーテンの5柄にはこの加工が施されており、快適な空間づくりに役立ちます。レースカーテンには「光の匠」と「ルームセラビ加工」が施されています。
	化学吸着、及び分解によって消臭するため、光源は必要ありません。使用状況が必ずしも窓辺ではなく、間仕切りとしても使用する病院用カーテンに最適です。主としてSEK赤ラベル(制菌加工)との併用の場合の消臭加工であり、タクトでは、7柄にこの加工が施されています。

シックハウス症候群の原因物質VOCとは

建材に使用される接着剤や塗料から発生する化学物質。主にホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼンなど

■悪臭の原因成分


	トイレ臭	生ゴミ臭	タバコ臭	ペット臭 (体臭・糞尿臭)	汗の臭い
アンモニア	○	○	○	○	○
トリメチルアミン		○		○	
メチルメルカプタン	○	○		○	
硫化水素	○	○	○	○	
アセトアルデヒド			○		

光触媒+化学消臭

光触媒に加え、化学消臭剤を使用した加工です。光触媒の分解力と化学消臭剤の化学作用でVOCの分解や、他の汚染物質をすみやかに無臭化する効果があります。

紫外線が当たる時には、光触媒でVOCを分解。光があたなくても化学作用での消臭効果があります。ホルムアルデヒドや、タバコ臭等の室内汚染物質を、化学吸着反応+光触媒分解反応により消臭します。

優れた消臭(分解)効果…グラフのデータは実験値であり、保証値ではありません。



計測法 検知管評価: 消臭率10cm×10cmサンプル300ml 三角フラスコ中、ブラックライトにて紫外線照射 紫外線強度 約0.8mW/cm²

■使用薬剤の安全性

使用薬剤は、安全な物を使用しています。SEK(繊維評価技術協議会)等の基準に準じた方法で試験


安全性データ	光触媒消臭+化学消臭	(参考) SEK基準
経口毒性(LD ₅₀)	3,000mg/kg以上	1,000mg/kg以上
変異原性	陰性	陰性
皮膚刺激性試験	陰性	準陰性以下

※記載の数値は実験値であり、保証値ではありません。

化学消臭

ホルムアルデヒドや悪臭のもと(硫化水素など)を素早く消臭。光があたらない場所でも、効果を発揮します。配合されたアミノ化合物が化学反応によりアルデヒド系臭気を分解、消臭。また無機成分が化学吸着で一般悪臭を消臭します。

消臭(分解)効果…グラフのデータは実験値であり、保証値ではありません。



■使用薬剤の安全性 使用薬剤は、安全な物を使用しています。

安全性データ	化学消臭剤
皮膚貼付試験	準陰性
魚毒性(LC ₅₀)	2,000ppm以上

※JIS K-0102に準拠。ヒメダカ・24時間での測定値
※記載の数値は実験値であり、保証値ではありません。

計測法 試料サイズ10cm×10cm
デドラパック(SL)中に試料及びガス(3L)を注入し、20℃の条件下で2時間及び24時間放置後、検知管にて残留濃度を測定し、減少率を算出した。

頁	品 名
10・11	制菌クリーン G255
10・11	制菌クリーン G235
10・11	制菌クリーン G185
10・11	制菌クリーン G200
17	制菌デザイン G235
17	制菌デザイン G200
29	マリス G

適応品 7柄 19点

光触媒消臭 ルームセラピ



ルームセラピ



10回洗濯しても効果が変わらない光触媒抗菌加工です。
表面についた汚れや、臭いの元となる有機物、微生物（細菌）を
水と二酸化炭素に分解します。

頁	品 名
120	TA-6655

適応品 1柄 1点

消臭	タバコ、汗、生ゴミなど生活空間で発生する4大悪臭（アンモニア、酢酸、トリメチルアミン、メチルメルカプタン）等を分子レベルで分解。臭いを包み込んだり、他の臭いでごまかすのとは違い嫌な臭いを残すことがありません。
抗菌	強力な酸化力により、細菌（大腸菌、MRSA、黄色ブドウ球菌、緑濃菌など）やカビを分解、増殖の抑制をします。花粉、ウイルスも分解します。
防汚	汚れの原因である有機物を強力な酸化力で分解し、汚れが付着しにくくなりますのでカーテンについたヤニを分解し、汚れを軽減します。また、化学物質（ホルムアルデヒド）を分子レベルで分解するので化学物質過敏症などのシックハウス対策となります。

■抗菌性試験

JIS R 1702 ガラス密着法による

試 料		黄色ブドウ球菌			肺炎かん菌		
		光触媒抗菌加工 繊維製品の8時間後 常用対数値	静菌活性値 (SL)	光照射による効果 (ΔS)	光触媒抗菌加工 繊維製品の8時間後 常用対数値	静菌活性値 (SL)	光照射による効果 (ΔS)
TA-6655	洗濯0回 光照射8時間後 (ml)	1.6	4.5	2.2	1.3以下	4.9以上	1.0
TA-6655	洗濯5回 光照射8時間後 (ml)	2.8	3.3	2.1	1.3以下	4.9以上	4.6

※記載の数値は実測値であり、保証値ではありません。



日本アトピー協会推奨品 承認番号 S 706500 A
このマークは、日本アトピー協会推奨品であることを表すマークです。
日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の
生活上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うとともに、
治療環境の改善に寄与することを目的としています。

日本アトピー協会推奨品の
マークを取得した商品です。



「社団法人 繊維評価技術協議会」認証、
光触媒消臭マークを取得した商品です。

光触媒消臭




ホルムアルデヒド等のVOCや悪臭を軽減。紫外線があたることで、強い効果を発揮します。

特殊酸化チタンと紫外線による光触媒作用で「シックハウス症候群」の原因と考えられるホルムアルデヒド等の
VOCを分解して無害化します。また、タバコ臭、生ゴミなどにより発生する腐敗臭、汗臭、加齢臭、糞尿臭などの
「消臭」と「着臭防止」を兼ね備え、安全性に優れたマルチ消臭カーテンです。

頁	品 名
63	ニューカーフ G
64	クリネス G
65	ケリー G
80	タンドル
90・91	イオス G

適応品 5柄 40点

優れた消臭（分解）効果…グラフのデータは実験値であり、保証値ではありません。



■使用薬剤の安全性

使用薬剤は、安全な物を使用しています。
SEK（繊維評価技術協議会）等の基準に準じた方法で試験

安全性データ	光触媒消臭	(参考) SEK基準
経口毒性 (LD ₅₀)	光触媒 10,000 mg/kg以上 架橋剤 2,000 mg/kg以上	1,000mg/kg 以上
変異原性	陰性	陰性
皮膚貼布性試験	準陰性	準陰性以下

※記載の数値は実測値であり、保証値ではありません。

● 光触媒消臭加工品
● 未加工品


計測法 検知管評価: 消臭率10cm×10cmサンプル
300ml三角フラスコ中、ブラックライトにて紫外線照射
紫外線強度 約0.8mW/cm²



光触媒消臭 光の匠

二酸化チタンと紫外線による光触媒は、人体に無害の物質であり、光エネルギーを利用して、雑菌や臭いの分子等を分解します。

優れた消臭（分解）効果…グラフのデータは実験値であり、保証値ではありません。



頁	品 名
121	TA-6657

適応品 1柄 1点

光の匠の光触媒は、さまざまな有機物質
を強力に分解して光の力で部屋の空気
をきれいにします。

注) 空試験: 試験ガスのみの場合
暗条件: 暗所保存の場合 (紫外線照射無し)

ウォッシュابل 家庭で洗える



家庭用洗濯機で洗濯が可能な商品に表示しています。

全収録点数の約95%が該当
適応品 134柄 596点

検査項目	基準	検査方法
寸法変化率	タテ±1%以内、ヨコ±2%以内	… JIS L 1930 C4M法 (つり干し) (洗濯方法) つり干しによる洗濯、乾燥の繰り返し5回後の変化
変退色	4級以上 JIS L 0844 A-2法	検査基準… 左表に適合したものを適格品とする。 (測定方法)
汚染度	4級以上 JIS L 0844 A-2法	※洗濯の際、フックやアクセサリをはずしてください。 ※タンブラー(乾燥機)のご使用は避けください。
外観	外観が良好であること	

防汚 汚れが落ち易い



洗濯により汚れが落ち易いカーテンです。

全収録点数の約56%が該当
適応品 76柄 352点

防カビ カビが生えにくい



防カビ加工を施したカーテンです。

防カビ剤がカビの細胞に作用し、核酸やタンパク質等を合成する酵素の作用を止めたり、細胞壁や細胞膜に働いてそれらの機能を乱し、浴室に発生しやすいクロコウジカビやアオカビなどの増殖を抑えます。
※JIS Z 2911の試験において、カビの発生が認められないというデータが得られています。

頁	品名
32	ウェル

適応品 1柄 3点

遮像ボイル・レース 外から見えにくい



室内のプライバシー性を考えた、遮像効果のあるボイル・レースです。

外から室内を見えにくくし、昼は室内の採光を保ちます。UV抑制・遮光効果もあり、畳・家具などの日焼け防止作用もあります。
※詳しくは見本帳P.122をご覧ください。

■遮像マーク(2種類)
用途に合わせてお選びください。

生地種類	ミラーボイル ミラーレース	遮像ボイル
遮像効果	昼のみ	昼夜とも
遮像マーク		

※遮像マークの下にある言葉が、いつ遮像効果があるのかを表しています。

頁	品名	頁	品名	頁	品名	頁	品名
112	リダラ	114	TA-6640	117	TA-6649	121	TA-6657
112	TA-6631	115	TA-6641	118	TA-6650	123	TA-6659
112	TA-6632	115	TA-6642	118	TA-6651	123	TA-6660
113	TA-6633	116	TA-6643~6645	119	TA-6652	124	TA-6661
113	TA-6634~6637	116	TA-6646	119	TA-6653	124	TA-6662~6665
114	クリエ G	117	ラミー G	119	スカラ G	125	TA-6666・6667
114	アニック G	117	TA-6648	120	TA-6655	127	TA-6679

適応品 28柄 37点

UVカット 紫外線をカットする



紫外線は内装材の色あせの原因です。
通常のレースに比べ、生地を通して入ってくる紫外線の量を低減することができます。

全収録点数の約2%が該当
適応品 11柄 14点

試験方法… 紫外線遮蔽率 分光光度計・全波長域平均法測定波長領域280~400nm
判定基準… 紫外線遮蔽率 60~69.99%

室内の日焼けなどの原因といわれるUV(紫外線)カット率を3ランクに分け、薄地全点に表示しました。UVカット率が高いほど、紫外線を通しにくい生地となります。お部屋の用途に合わせて、選ぶ目安にしてください。

UVカット率(%)	性能説明
60%以上 UVカット率	高いUVカット効果があります。 直射日光の強い窓や、室内の日焼けを特に防ぎたい場合におすすめです。
40~59.99% UVカット率	適度な透け感と、UVカット効果があります。
39.99%以下 UVカット率	かなり薄手、もしくはヌケが大きく、デザイン的に薄地特有の透け感を活かした生地です。

*光源の状況や、カーテンのヒダの寄せ方で数値が変わる場合があります。参考値としてご参照ください。

上記試験において、紫外線遮蔽率70%以上の効果のある商品です。

全収録点数の約4%が該当
適応品 17柄 23点



ドレープカーテンの遮光性

ドレープカーテンは（一社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）が定めたカーテン遮光率1～3級と、シンコール自主基準のD、Eランクに分類しています。



遮光カーテン（NIF 基準）

遮光率が99.40%以上あり、光の漏れを防ぎたい場合に適しています。NIFの定めた等級区分に従って1～3級のランクと、遮光1級はさらに5段階に分けています。

遮光等級 (NIF基準)	遮光率 (JIS-L-1055A法)	遮光1級の区分表記(NIF法)		
		表記	状態説明	目視度合 (イメージ)
1級	99.99% 以上	A++	生地からほとんど光を感じません。	
		A+	生地からわずかに光を感じます。	
		A	生地から光が漏れるが、 生地の織り組織や色は分かりません。	
		B	生地から光が漏れ、 生地の織り組織や色も分かります。	
		C	生地全体は薄明るく見えるが、 人の表情が識別できない暗さです。	
2級	99.98～ 99.80%			
3級	99.79～ 99.40%			

通常カーテン（シンコール自主基準）

遮光率が99.40%未満のカーテンは、シンコール自主基準により遮光ランクを2段階に分けました。比較的光を通しにくい商品を遮光ランクDとし、ある程度光を通すものを遮光ランクEとしました。

遮光等級 (自主基準)	遮光率 (JIS-L-1055A法)
D	99.39～ 95.00%
E	94.99%以下

遮光性を高めるために

- ・この遮光率は、生地を平にした状態で測定しています。
生地の使用巾数を多めに、ヒダを寄せることで、より光は通りにくくなります。
- ・この遮光率は、生地の遮光率を表すものであり、実際の使用においては、カーテンの縫製方法やレールの取り付け方法によってカーテンの上部、下部、サイド部分、もしくは縫い目から入り込む光のこぼれ方が変わります。
- ・バランス・カーテンボックス・交差レールの使用及びリターン加工、床に対しての十分な丈での製作で遮光性が高まります。
- ・遮光性裏地(P.108・109)をつける事で遮光性が高まります。


窓に約2倍ヒダのドレープカーテンを掛け、室内より実際に撮影をおこなっています。

光の透け方などは、生地の種類によって異なります。遮光ランク1級～3級については、状態説明を記載しています。

*1級から3級の各照度と状態表現の関連性については、照明学会編「ライティングハンドブック」に基づいています。 *写真や状態表現は目安としてお考えください。

遮光1級


遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



人の顔の表情が識別出来ないレベル

遮光2級


遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



人の顔あるいは表情がわかるレベル

遮光3級

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E




人の表情はわかるが事務作業には
暗いレベル

遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



遮光 1 | A++ | A+ | A | B | C | 2 | 3 | D | E



透けにくい

遮光性

透けやすい

ボイル・レースカーテンの遮像性

室内の見えにくさ 光をささげる

レースカーテンは、昼間において適度に光を取り入れつつも窓外から部屋内がどのように見えるのか、そのプライバシー性がポイントとなります。

見え方はカーテンのスタイルや柄いぎにより左右されますが、「光をどのくらいささげるか」をひとつの目安とするために、見えにくさを3ランクに分けました。

実際に窓にレースカーテンを掛け、窓外から撮影をおこなっています。お部屋のプライバシー性を考えるときの目安としてご参照ください。

表示例

2つのグラフのマーキングが右側にあるほど、見えにくく、紫外線を通しにくい生地となります。



TA-6646

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

見えにくさ 60% 以上



見えにくい

見えにくさ 40～59.99%



見えにくさ

見えにくさ 39.99% 以下




見えやすい



このマークの付いた商品が、リサイクル回収可能です。

「シンコールカーテン リサイクルシステムラベル」の付いた商品が、回収対象となります。

リサイクル回収システムの流れ



JABIA

車輻に使用する内装材料は、「道路運送車輻の保安基準(運輸省令第67号)」により、難燃基準が定められ、その細則では、「内装材料の難燃性の技術基準」が設けられております。

JABIAとは、(一社)日本自動車車体工業会(JAPAN AUTO-BODY INDUSTRIES ASSOCIATION)のことですが、車体工業会では、その技術基準に基づき燃焼性試験を行い、この基準に適合する内装材料を確認し、これを一括登録管理することにより、JABIA登録番号を発行しています。この番号のない内装材料を使用した車輻の登録はできません。

頁	品 名	頁	品 名
63	ニューカーフ G	94・95	SB-9011エコSW
64	クリネス G	94・95	SB-9011エコHG
85	ワース G	112	リダラ
89	エコトレビ	114	クリエ G
90・91	イオス G	114	アニック G
94・95	SB-9011エコ		

適応品 11柄 100点


グリーン購入法適合商品



グリーン購入法とは？

環境への負担が出来るだけ少ない商品やサービスを優先的に購入することです。
(2001年4月環境庁より施行)

国や地方公共団体は事業者や国民に対し、環境負荷の少ない商品の情報提供や調達の推進を促す事で、購入者側は、価格、デザイン、機能性だけでなく「環境物品」という選択基準も重要視され、より環境に対する意識が高まる方向となります。



- ・グリーン購入法基本方針「カーテン等」の判断の基準 (2015年2月3日閣議決定)

【判断の基準】○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。〔一部省略〕②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再利用又は再生利用のためのシステムがあること。〔一部省略〕④植物を原料とする非生分解性の合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再利用又は再生利用のためのシステムがあること。

エコマーク認定商品



シンコールは、環境にやさしい社会の実現に向け、回収されたPETボトルから得られるポリエステル繊維を使用したカーテンを提案いたします。

<エコマーク認定基準> エコマーク商品類型 No.104

1. 再生PET樹脂から得られるポリエステルを、製品全体の重量比で50%以上使用していること。
2. 他の材料が付加された製品については、繊維材料が、付加された材料を含む製品全体の重量比で75%以上使用されていること。かつ、繊維材料は、再生PET樹脂から得られるポリエステルを、付加された材料を含む製品全体の重量比で50%以上使用されていること。付加された材料は、廃棄困難なものでないこと。
3. 「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」、「ホルマリン樹脂加工について」などの法規などに適合していること。
4. 製品の梱包材は、リサイクルしやすい工夫されていること。

※エコマーク商品は全て、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局の認定を受けています。



頁	品 名	グリーン購入法適合品	エコマーク認定商品
8・9	制菌エフェクト G235	☑	
8・9	制菌エフェクト G200	☑	
10・11	制菌クリーン G255	☑	
10・11	制菌クリーン G235	☑	
10・11	制菌クリーン G185	☑	
10・11	制菌クリーン G200	☑	
12・13	制菌メディ G255	☑	
12・13	制菌メディ G235	☑	
12・13	制菌メディ G215	☑	
12・13	制菌メディ G185	☑	
12・13	制菌メディ G200	☑	
16	制菌チェック G230	☑	
16	制菌チェック G200	☑	
17	制菌デザイン G235	☑	
17	制菌デザイン G200	☑	
26・27	セノパロ G	☑	
26・27	セノパロ GB	☑	
29	マリス G	☑	
44	クロケット G	☑	
63	ニューカーフ G	☑	
64	クリネス G	☑	
65	ケリー G	☑	
66	セラピー G	☑	
68	ニューピーター G	☑	
69	クーラ G	☑	
70	SB-8966 G	☑	
71	エカイユ G	☑	
71	タリーク G	☑	
72	ジョイア G	☑	
73	エコミラン	☑	☑
74	エコルーラ	☑	☑
81	セボリー G	☑	
84	ススキ G	☑	
85	ワース G	☑	
88	アラン G150	☑	
89	エコトレビ	☑	☑
90・91	イオス G	☑	
92	イーリス G	☑	
92	イーリス GR	☑	
94・95	SB-9011エコ	☑	☑
94・95	SB-9011エコSW	☑	☑
94・95	SB-9011エコHG	☑	☑
104	プリマ G	☑	
105	SB-8932エコ	☑	☑
105	SB-8972 G	☑	
108	SB-8937エコ	☑	☑
114	クリエ G	☑	
114	アニック G	☑	
117	ラミー G	☑	
119	スカラ G	☑	
120	フォルセ G	☑	
126	Gボイル200	☑	
126	Gボイル300	☑	

グリーン購入法適合品53柄 307点
エコマーク適応品 8柄 90点

タクトvol.14に掲載されているカーテン生地は、
全てF^{IF}☆☆☆☆認定を受けています。

見本帳認定番号：N18-2375

※各品番の認定番号は見本帳認定番号の後ろに、各品番が付いたものとなります。

例) 品名：SB-9011エコ 品番TA-6512 → F^{IF}☆☆☆☆番号 N18-2375-6512

■背景

平成15年7月、ホルムアルデヒドを放散させる可能性の高い建材の使用量自体を規制する目的で建築基準法が改正され、合板、壁紙などがその対象に指定されました。これにより、日本工業規格（JIS A 1901・小型チャンバー法）で定められた方法を用いて、ホルムアルデヒド放散量、等級区分の表示が義務付けられています。

■VOC自主基準の制定

カーテンは建築基準法の規制対象外となっていますが、同じ室内で規制対象材料と一緒に施工される、という観点において、同一の安全性表記が求められることとなりました。

関連団体が共同して「インテリアファブリックス性能評価協議会*」を設立。「VOC（ホルムアルデヒド）放散自主基準」が制定されました。自主基準では、建築基準法に基づき、ホルムアルデヒド放散量を3つの区分で設定しています。

等級表示区分		ホルムアルデヒド放散速度
F ^{IF} ☆☆☆☆	少ない	5 μ g/m ² h以下
F ^{IF} ☆☆☆		20 μ g/m ² h以下
F ^{IF} ☆☆	多い	120 μ g/m ² h以下

※ μ g（マイクログラム）：100万分の1gの重さ。

放散速度1 μ g/m²hは建材1m²につき1 μ gの化学物質が発散されることをいいます。

* インテリアファブリックス性能評価協議会

繊維製品の防ダニ加工の設定及び、VOC発散に関わる自主基準設定を目的として5団体により設立された。

（一社）日本インテリアファブリックス協会・全日本寝具寝装品協会・日本カーペット工業組合・日本紡績協会・日本化学繊維協会

◆ F^{IF}☆☆☆☆に関しての情報、及び製品の検索は以下のホームページをご覧ください。

[http:// www.interior-seino.gr.jp](http://www.interior-seino.gr.jp)

カーテンに含まれる総揮発性有機化合物（13物質）について

■総揮発性有機化合物（13物質）

- ・トルエン
- ・キシレン
- ・スチレン
- ・エチルベンゼン
- ・アセトアルデヒド
- ・ホルムアルデヒド
- ・パラジクロロベンゼン
- ・フタル酸ジ-n-ブジル
- ・クロルピリホス
- ・テトラデカン
- ・フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
- ・ダイアジノン
- ・フェノブカルブ

タクトvol.14掲載のカーテンは、原材料、加工工程において左記の13物質を使用しない、もしくは厚生労働省のガイドライン数値以下となっており、安心してお使いいただけます。

取り扱い洗濯表示

生地種類別の取り扱い方法

洗濯表示記号	組み合わせ洗濯表示	表示対象品	取り扱い注意事項
S-61		ポリエステル100%ドレープで当社ウォッシュャブル基準を満たす商品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度150℃を限度としてあて布を使用してください。石油系溶剤(蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～)でドライクリーニングができます。弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。
S-62		ポリエステルとアクリル、又はアクリル系との交織、アクリル100%等合繊使いのドレープ、特殊加工品、シアード当社ウォッシュャブル基準を満たすもの。又一部少量の他繊維を含むものであって当社ウォッシュャブル基準を満たす商品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度110℃を限度としてあて布を使用してください。石油系溶剤(蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～)でドライクリーニングができます。弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。
S-63	 月に1回～2回の洗濯をして下さい。	ポリエステル100%の特殊加工品で当社ウォッシュャブル基準を満たす商品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度150℃を限度としてあて布を使用してください。石油系溶剤(蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～)でドライクリーニングができます。弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。カビの発生を防ぐため、月1～2回の洗濯をしてください。
S-65		ポリエステル、アクリル、アクリル系、レーヨン、綿等のドレープ、レース、ケースメント及びそれらの交織・交編	ご家庭での洗濯や漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度110℃を限度としてあて布を使用してください。石油系溶剤(蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～)の弱い洗い方でドライクリーニングができます。
S-67		パイル織物・起毛商品及び特殊加工品で水洗い、アイロン掛けを避けた方がよい商品。素材は、ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル、アクリル系等の商品	水洗い、漂白、アイロン掛け厳禁。ドライクリーニングは、石油系溶剤をおこない、自然乾燥をしてください。
S-69	 形状記憶カーテン加工品	形状記憶カーテン加工品	洗濯は、液温40℃を限度とし手洗いで洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度150℃を限度としてあて布を使用してください。石油系溶剤(蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～)の弱い洗い方でドライクリーニングができます。弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。
S-71		ポリエステル100%ドレープの特殊加工品で当社ウォッシュャブル基準を満たす商品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、塩素系及び酸素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度150℃を限度としてあて布を使用してください。石油系溶剤(蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～)でドライクリーニングができます。弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。

※シンコールカーテンの洗濯表示はカーテン生地種類の生地性能を基準としており、縫製はベーシック縫製、芯地はポリエステル芯資材によることを前提とした表示で、特殊縫製やフレンジ付き等は別とします。又、裏地を付けた場合は、カーテンの表生地、裏生地のいずれかの性能の低い方に合わせて表示付けをおこなってください。

洗濯表示記号説明

 液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができます。	 底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができます。
 洗濯処理はできません。	 底面温度110℃を限度としてアイロン仕上げができます。
 液温は40℃を限度とし、手洗いでよい洗濯処理ができます。	 アイロン仕上げはできません。
 塩素系及び酸素系漂白剤による漂白処理ができます。	 弱い洗い方で石油系溶剤(蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～)でのドライクリーニングができます。 ドライクリーニング処理は、タンブル乾燥を含みます。
 酸素系漂白剤による漂白処理はできませんが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。	 弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。
 漂白処理はできません。	 ウェットクリーニング処理はできません。
 洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。	
 日陰でのつり干しにしてください。	

カーテンのお取り扱いについて

■繊維素材は伸縮します

温度や湿度などによってカーテンは伸縮します。これは繊維素材の特徴であり、布でできている以上、避けられない性質です。カーテンにとっては高温、多湿は好ましくない環境であり、長くきれいに使用いただくためには、室内環境の適切な調整が大切な条件となります。

■日常のメンテナンスが大切です

カーテンの汚れの原因は空気中のホコリ、煙草のヤニ、キッチンからの煙などで、時間が経つほど落ちにくくなります。日頃から掃除機のブラシやすきまノズルでホコリを払ったり、ハタキをかけたりなど、お部屋のお掃除と同じサイクルでおこなってください。

■お洗濯は定期的に

使用条件によって差がありますが、ドレープカーテンは年に1度、シアーカーテンは半年に1度のお洗濯をおすすめします。その際には、必ず洗濯表示に従っておこなってください。お手入れを怠ると、ホコリ等の付着物が日光、温度、湿度などで繊維を劣化させます。商品と使用状況によっては、数年間洗濯をせずにいた場合、1回の洗濯でカーテンが破れることもあります。

※シンコールのカーテンは品質に万全を期しておりますが、より美しく、快適にご利用いただけますよう、ご使用にあたり以上の留意点をご承知おきくださるよう、お願い致します。

納入実績一覧

北海道

■医療	
さっぽろ神経内科病院	北海道
札幌徳州会病院	北海道
苫小牧子子総合病院	北海道
中垣病院	北海道
■教育	
帯広市立帯広小学校	北海道
洞爺湖町立虻田小学校	北海道
北海学園大学	北海道
北海高等学校	北海道
北海道札幌南高等学校	北海道
酪農学園大学	北海道
洞爺湖町立虻田中学校	北海道
■宿泊・研修施設	
アイスパークホテル	北海道
札幌すみれホテル	北海道
サロマ湖鶴雅リゾート	北海道
洞爺観光ホテル	北海道
フェニックス洞爺クラブ	北海道
ホテル京阪 札幌	北海道
■各種施設	
イオンモール旭川駅前	北海道
札幌競馬場	北海道

東北

■医療	
仙台小鳥のクリニック	宮城県
医療法人社団仁明会 齋藤病院	宮城県
涌谷町国民健康保険病院	宮城県
医療法人社団 スズキ病院 スズキ記念病院	宮城県
国立病院機構 宮城病院	宮城県
台原高柳病院	宮城県
仙塩診療所	宮城県
ながまち透析クリニック	宮城県
青葉西デンタルクリニック	宮城県
おおなみ眼科クリニック	宮城県
歯科一番町	宮城県
ごとう整形外科クリニック	宮城県
支倉メディカルビル	宮城県
医療法人 正観会 御野場病院	秋田県
医療法人 梅栄会 細谷医院	秋田県
山形市医師会健診センター	山形県
国立病院機構米沢病院	山形県
星総合病院	福島県
福島県立医科大学病院	福島県
福島赤十字病院	福島県
寿泉堂総合病院	福島県
総合南東北病院	福島県
会津医療センター	福島県
八山田整骨医院	福島県
絆診療所	福島県
公立岩瀬病院	福島県
かねこクリニック	福島県
■福祉	
特別養護老人ホーム 長老園	青森県
特別養護老人ホーム 桑寿園	青森県
特別養護老人ホーム はなみずき	岩手県
指定障害者支援施設大崎太陽の村	宮城県
指定障害者支援施設 はんとく苑	宮城県
身体障害者療護施設 杏友園	宮城県
特別養護老人ホーム不老園	宮城県
ホームひなたぼっこ	宮城県
社会福祉法人 静和会特別養護老人ホームみやぎ荘	宮城県
にこにこケアサービス	宮城県
グループホームすまいる	宮城県
グループホームまりやの家	宮城県
障害者支援施設ふぼう	宮城県
介護老人保健施設 challenge すこやか	宮城県
地域密着型特別養護老人ホームチアフル古城	宮城県
仙台市台原老人福祉センター	宮城県
特別養護老人ホーム萩の風サテライト	宮城県
社会福祉法人 慶和会はないちもんめ	宮城県
地域密着型特別養護老人ホーム 風の音サテライト	宮城県
介護老人保健施設 加瀬ウエルネスタウン	宮城県
看護小規模多機能型居宅介護有料老人ホーム リエス	宮城県

社会福祉法人 蔵王町社会福祉協議会	宮城県
あすと浪漫座	宮城県
グループホーム鈴川	山形県
介護老人保健施設 ほなみ荘	山形県
山形県玉葉会(紅花ホーム)	山形県
盲特別養護老人ホーム 和合荘	山形県
地域密着型特別養護老人ホーム「国見の杜」	福島県
グループホーム「国見の丘」	福島県
特別養護老人ホーム「あつかし荘」	福島県
特別養護老人ホーム「イルヴィラージュ」	福島県
きらきら星	福島県
ふたば福祉会	福島県
特別養護老人ホーム「いわしる紀行」	福島県
ハーモニーみどりが丘	福島県
グループホーム「きずな」	福島県
つくい郡山・デイサービス	福島県
すみれの里	福島県
シニアレジデンス福島キャッスル	福島県
特別養護老人ホーム せんだん	福島県
■教育	
七戸町立天間林中学校	青森県
車力認定こども園	青森県
つがる市立車力小学校	青森県
モンテッソーリこどもの家 ぼこぼこ	宮城県
東松島市野蒜保育所	宮城県
葵会 仙台介護専門学校	宮城県
宮城県立角田支援学校	宮城県
東松島市立宮野森小学校児童館	宮城県
仙台赤門短期大学	宮城県
おむすび保育園	宮城県
涌谷町立涌谷中学校	宮城県
大崎市立岩出山中学校	宮城県
大崎市立古川第三小学校	宮城県
大崎市立古川第一小学校	宮城県
大崎市立古川第五小学校	宮城県
宮城県泉館山高等学校	宮城県
社会福祉法人柏松会大野田すざのこ保育園	宮城県
東松島市立鳴瀬第二中学校	宮城県
いちにいさん保育園	宮城県
仙台市立上杉山小学校	宮城県
仙台市立西多賀中学校	宮城県
仙台市立西山小学校	宮城県
仙台市立南光台小学校	宮城県
仙台市立片平小学校	宮城県
仙台市立袋原小学校	宮城県
仙台市立長町中学校	宮城県
仙台市立鶴ヶ谷中学校	宮城県
ふじ幼稚園	宮城県
山元町立山下第二小学校	宮城県
山元町立坂元小学校	宮城県
聖和学園高等学校 三神峯キャンパス	宮城県
宮城県名取高等学校	宮城県
鹿野なないろ保育園	宮城県
名取市立下増田小学校	宮城県
社会福祉法人松英会 大沢保育園	宮城県
名取市立関上小・中一貫校	宮城県
東松島市宮野森小学校児童館	宮城県
瀬峰地区幼保一体化施設	宮城県
宮城県石巻水産高等学校	宮城県
牛網保育所	宮城県
栗駒地区幼保一体化施設	宮城県
社会福祉法人はるかぜ福祉会 権岡はるかぜ保育園	宮城県
社会福祉法人 仙台市社会事業協会 仙台保育園	宮城県
志波姫地区幼保一体化施設	宮城県
南三陸町立戸倉小学校	宮城県
尚綱学院中学校・高等学校体育館	宮城県
宮城県農業高等学校	宮城県
南三陸町志津川保育所	宮城県
東松島市立矢本東小学校	宮城県
東松島市立鳴瀬未来中学校	宮城県
大和町立宮床中学校	宮城県
大崎市松山幼保一元化施設	宮城県
クロワール保育園わたり	宮城県
岩切たんばぽ保育園	宮城県
名取市立増田中学校	宮城県
仙台いずみの森保育園	宮城県

緑ヶ丘ひかり保育園	宮城県
芽ぶき保育園	宮城県
いぶき保育園宮城野	宮城県
名取市関上小学校	宮城県
秋田市立仁井田小学校	秋田県
幼保連携型認定こども園 山王幼稚園・保育園	秋田県
飯豊町立添川小学校	山形県
戸塚山こども園	山形県
東根市立大富中学校	山形県
愛真こども園	山形県
学校法人 新庄学園 新庄東高等学校	山形県
東根市立大富小学校	山形県
山形市木の実保育園	山形県
東海大学山形高等学校	山形県
薬師の杜学園 山形美容専門学校	山形県
戸沢村立統合保育所	山形県
川俣町立山木屋小中学校	福島県
福島県立平商業高等学校	福島県
福島県立磐城農業高等学校	福島県
福島県立いわき総合高等学校	福島県
町立富岡第一中学校	福島県
須賀川市立第一中学校	福島県
尚志学園・尚志高等学校	福島県
柏城保育園	福島県
村立泉崎中学校	福島県
須賀川市立長沼東小学校	福島県
須賀川市立西袋第二小学校	福島県
須賀川市立白方小学校	福島県
須賀川市立大東小学校	福島県
村立泉崎第一小学校	福島県
新地町保育所	福島県
福島わかば幼稚園	福島県
■宿泊・研修施設	
大船渡プラザホテル	岩手県
ホテル福島グリーンパレス	宮城県
グリーンホテル大河原	宮城県
ホテルパールシティ気仙沼	宮城県
ベネシアンホテル白石蔵王	宮城県
miniHOTEL Maa's	福島県
ホテル西山	福島県
■各種施設	
イオンモール下田	青森県
イオンモールつがる柏	青森県
イオンモール盛岡	岩手県
大和警察署富谷交番	宮城県
大河原町 稗田前集会所	宮城県
大河原町 西原集会所	宮城県
つばめの杜集会所	宮城県
仙台市宮城野消防署庁舎	宮城県
石巻市宮西前泊復興住宅西・東	宮城県
仙台市 西山コミュニティセンター	宮城県
仙台市三本松市民センター	宮城県
岩沼市東部地区防災コミュニティセンター	宮城県
気仙沼警察署庁舎	宮城県
宮城県石巻合同庁舎	宮城県
大崎市図書館	宮城県
フローラメモリアルホール亘理	宮城県
イオンモール名取	宮城県
イオンモール秋田	秋田県
新庄市立体育館	山形県
東根市公益文化施設 まなびあテラス	山形県
イオンモールいわき小名浜	福島県
福島市子どもの夢を育む施設「てむこむ」	福島県
原子力エンジニアリング	福島県
やわらぎの湯	福島県
道の駅・天栄村	福島県
ふれあい牧場	福島県
湯遊ランド「はなわ」	福島県

関東

■医療	
あおぞら整骨院	茨城県
柴原医院	茨城県
原レディースクリニック	茨城県
山手医院	茨城県
ひまわり整骨院	栃木県
宇都宮病院	栃木県
佐藤病院	栃木県
小山富士見台病院	栃木県
栃木県立がんセンター	栃木県
宇都宮記念病院	栃木県
獨協医科大学日光医療センター	栃木県
高崎第一病院	群馬県
桐生市接骨院	群馬県
吉岡耳鼻咽喉科	群馬県
ひふみクリニック	埼玉県
八幡町整骨院	埼玉県
IMS 三芳病院	埼玉県
自治医大さいたま医療センター	埼玉県
佐野産婦人科	千葉県
小野寺産婦人科	千葉県
アクアリハビリステーション	千葉県
高木接骨院	千葉県
木村病院	千葉県
津田沼整体室	千葉県
古峽みはまクリニック	千葉県
恩田第二病院	千葉県
千葉西総合病院	千葉県
あだち共生病院	東京都
リハビリパーク板橋病院	東京都
綾瀬皮膚科クリニック	東京都
小高歯科クリニック	東京都
グリーンカイロプラクティック	東京都
青梅成木台病院新棟	東京都
青梅成木台病院既存棟	東京都
新葛飾中央総合病院	東京都
南烏山 6 丁目診療所	東京都
かんりウマチ・整形外科クリニック	神奈川県
IMS 狩場病院	神奈川県
平成横浜病院	神奈川県
■福祉	
特別養護老人ホーム久慈川荘	茨城県
梵	茨城県
つくばプレミエール元気館	茨城県
デイサービスあおぞら	茨城県
デイサービス長寿館	茨城県
特別養護老人ホーム牛久さくら園	茨城県
特別養護老人ホームかたくりの郷	茨城県
特別養護老人ホーム筑水苑	茨城県
介護老人保健施設セントラル土浦	茨城県
雅の風	栃木県
つばきハウス	栃木県
なつぽ	栃木県
e- らいふほーむ大坊	栃木県
とこわかのだみながわ	栃木県
特別養護老人ホーム瑞寿苑	栃木県
特別養護老人ホームびーね	栃木県
特別養護老人ホームすさいの郷	栃木県
アットホームあかばね	栃木県
ヒューマンサポート幸手	埼玉県
草加ロイヤル	埼玉県
かわせみ荘	埼玉県
おひさまハウス	千葉県
葵の園	千葉県
のぞみ	千葉県
特別養護老人ホームボビー	千葉県
特別養護老人ホーム船橋百寿苑	千葉県
障害者支援施設永幸苑	千葉県
特別養護老人ホームふるさと苑	千葉県
柏たなか 葵の園	千葉県
アピタシオン金田東	千葉県
美浜千寿苑	千葉県
老人保健施設足立椿	東京都
西東京市谷戸高齢者住宅サービスセンター	東京都
老人保健施設国立あおやぎ苑	東京都

それいゆ花の里	東京都	埼玉県立三郷北高等学校	埼玉県	イオンモール川口前川	埼玉県
特別養護老人ホームにしき苑	東京都	藤沢南学童保育室	埼玉県	イオンスタイル鎌取店	千葉県
まりも会くるめ苑	東京都	和光国際高等学校	埼玉県	スポーツクラブ NAS 高尾	東京都
悠々園	東京都	新座市立第五中学校	埼玉県	イトーヨーカドー葛西	東京都
立川学園	東京都	三芳町立三芳小学校	埼玉県	内外ビルサービス	東京都
いけぶくろ茜の里	東京都	新座市立第四中学校	埼玉県	下目黒福祉工房	東京都
日野市七生福祉園	東京都	新座市立第三中学校	埼玉県	六郷文化センター	東京都
■教育					
筑波大学	茨城県	新座市立石神小学校	埼玉県	公益財団法人世田谷区産業振興公舎	東京都
青丘学院つくば	茨城県	ふじみ野市立東原小学校	埼玉県	臨海コミュニティ会館	東京都
茨城県立石岡商業高校	茨城県	三芳町立三芳中学校	埼玉県	LINE 新宿オフィス	東京都
茨城県立牛久栄進高校	茨城県	日高特別支援学校	埼玉県	イオンモール日の出	東京都
茨城県立土浦第三高校	茨城県	秩父市立第一中学校	埼玉県	ソーシャルレジデンス福生	東京都
茨城県立土浦第二高校	茨城県	川島町立三保谷小学校	埼玉県	横浜ワールドポーターズ	神奈川県
学園の森児童クラブ	茨城県	埼玉県立狭山経済高等学校	埼玉県	アニヴェルセルみなとみらい	神奈川県
下妻市立上妻小学校	茨城県	蓮田市立平野小学校	埼玉県	イオンモール座間	神奈川県
認定こども園・栄幼稚園	茨城県	坂戸市立若宮中学校	埼玉県	イオンモール大和	神奈川県
みどり野児童クラブ	茨城県	日本医療科大学	埼玉県		
龍ヶ崎市立長山中学校	茨城県	埼玉県立飯能南高等学校	埼玉県	甲信越	
宇都宮市立富屋小学校屋内運動場	栃木県	専修大学松戸高等学校	千葉県	■医療	
栃木市大宮北小学校	栃木県	金ヶ作保育園	千葉県	新潟脳外科病院	新潟県
上三川小学校屋内運動場	栃木県	柏市立柏第六小学校	千葉県	聖籠病院	新潟県
市貝町立赤羽小学校	栃木県	柏市立手賀西小学校	千葉県	厚生連 佐渡総合病院	新潟県
帝京大学組織培養棟	栃木県	匝瑳市立八日市場第一中学校	千葉県	新津産婦人科クリニック	新潟県
つるた保育園	栃木県	八都保育園	千葉県	■福祉	
平松保育園	栃木県	光風台中央幼稚園	千葉県	葵の園	新潟県
宇都宮短期大学附属高等学校記念講堂	栃木県	船橋市西海神第二放課後ルーム	千葉県	アカシアの丘 黒条	新潟県
自治医科大学	栃木県	千葉英和高等学校	千葉県	グループホーム鶴の家	新潟県
宇都宮市立一条中学校	栃木県	習志野市屋敷小学校	千葉県	シンパシー	新潟県
帝京大学 食堂	栃木県	習志野市立第五中学校	千葉県	ナーシングホーム長岡	新潟県
矢板市立川崎小学校	栃木県	みやくほ保育園	千葉県	■教育	
佐野清澄高等学校	栃木県	千葉市立花園中学校	千葉県	亀田わかば保育園	新潟県
たんぼぼ保育園	栃木県	IKS 仙川	東京都	敬和学園大学	新潟県
足利市立山前小学校	栃木県	のぞみ保育園	東京都	糸魚川幼稚園	新潟県
ひかり幼稚園	栃木県	小鳩スマート保育園	東京都	富塚わかばこども園	新潟県
帝京大学宿舍	栃木県	東村山市立東萩山小学校	東京都	東こども園	新潟県
真岡市立山前小学校	栃木県	東村山市立化成小学校	東京都	新潟医療福祉大学	新潟県
大田原市立大田原小学校	栃木県	東村山市立八坂小学校	東京都	新潟市立南万代小学校	新潟県
帝京大学 1号棟 409号室	栃木県	八王子市立東高等学校	東京都	長岡市立保育園	新潟県
芳賀町認定のぶ幼稚園	栃木県	都立八王子盲学校	東京都	新潟県立柏崎総合高等学校中体育館	新潟県
小山市立北桜高等学校	栃木県	武蔵野市第六中学校	東京都	北里大学保健衛生専門学校	新潟県
栃木県立盲学校	栃木県	練馬区立貫井中学校	東京都	新潟県立新潟商業高等学校	新潟県
国際医療福祉大学	栃木県	目黒区立五本木小学校	東京都	十日町市立中条小学校	新潟県
那珂川町立馬頭小学校	栃木県	目黒区立不動小学校	東京都	日本こども福祉専門学校	新潟県
那珂川町立馬頭東小学校	栃木県	目黒区立鷹番小学校	東京都	長岡市立小中学校	新潟県
真岡市立山前中学校	栃木県	目黒区立緑ヶ丘小学校	東京都	新潟県立新津工業高等学校	新潟県
真岡市立中村小学校	栃木県	目黒区立東根小学校	東京都	新潟県立糸魚川白嶺高等学校	新潟県
真岡市立真岡東小学校	栃木県	目黒区立大島中学校	東京都	新潟市立山潟小学校	新潟県
真岡市立長沼中学校	栃木県	江戸川区立清新第一小学校	東京都	新潟市立巻西中学校	新潟県
真岡市立真岡西小学校	栃木県	江戸川区立平井小学校	東京都	上越市立下保倉小学校 体育館	新潟県
真岡市立真岡東中学校	栃木県	東京都立八王子特別支援学校	東京都	新潟市立日和山小学校	新潟県
真岡市立大内東小学校	栃木県	東京都立八王子拓真高等学校	東京都	まるみ幼稚園	新潟県
TBC 学院小山校	栃木県	東京都立多摩桜ヶ丘学園	東京都	南っ子学童クラブ	新潟県
栃木県立栃木商業高等学校	栃木県	東京都立雪谷高等学校	東京都	新発田市立東小学校	新潟県
明和県央高等学校	群馬県	東京都立野津田高等学校	東京都	コミュニティーセンター瓢湖の家	新潟県
いしい幼稚園	群馬県	まちっこ保育園	東京都	新潟医療看護学校	新潟県
新田第二幼稚園	群馬県	横浜英和学院	神奈川県	松本国際高等学校	長野県
太田市立藪塚本町南小学校	群馬県	■宿泊・研修施設		木曾町立三岳保育園	長野県
群馬県立前橋青陵高等学校	群馬県	イタヤホテル	栃木県	飯島町立七久保小学校	長野県
かわばの森こども園	群馬県	旅籠なごみ	栃木県	喬木村立喬木中学校	長野県
桐生大学 OA 教育	群馬県	パーシモンホテル	埼玉県	■宿泊・研修施設	
桐生市立桐生南小学校体育館	群馬県	■各種施設		ホテル双葉	新潟県
渋川市立津久田小学校	群馬県	イオンモール水戸内原	茨城県	赤倉観光ホテル	新潟県
太田市立旭中学校	群馬県	木体育館	栃木県	■各種施設	
太田市立西中学校	群馬県	JA 日光	栃木県	小針ひまわりクラブ	新潟県
川口市立新郷小学校	埼玉県	カワチ薬品佐野赤坂店	栃木県	イオンモール甲府昭和	山梨県
川口市立根岸小学校	埼玉県	那須農業組合事務所	栃木県	イオンモール松本	長野県
越谷市立北陽中学校	埼玉県	南河内東体育館	栃木県		
春日部市立粕壁中学校	埼玉県	JRA 競走馬総合研究宇都宮	栃木県		
春日部市立宮川小学校	埼玉県	本田技術研究所 2号棟	栃木県		
春日部市立葛飾中学校	埼玉県	越谷市谷中分署	埼玉県		
春日部市立緑中学校	埼玉県	内谷区画記念会館	埼玉県		
春日部市立飯沼中学校	埼玉県	春日部市役所	埼玉県		
春日部市立豊野中学校	埼玉県	レイクタウン Kaze	埼玉県		
春日部市立谷原中学校	埼玉県	新座市役所第二庁舎	埼玉県		
新座市大和田小学校	埼玉県	桶川市立図書館	埼玉県		
		桶川市立公民館	埼玉県		

北陸

■医療

にしぶ皮膚科クリニック	石川県
井尻眼科	石川県
小森耳鼻咽喉科医院	石川県
赤十字血液センター	石川県
金沢医科大学中央診療所	石川県
なんぶ眼科クリニック	福井県
しんたにクリニック	福井県

■福祉

グループホーム城端	富山県
あいの風福祉会	富山県
mission bussien	石川県
ケアハウス白帆台	石川県
ゆとりの園 西金沢	石川県
ココファン泉丘	石川県
れんげの郷	石川県
シェーネアルト憩の家	石川県
特別養護老人ホームさくらセンター	石川県
有料老人ホームちきいろ	石川県
花小町諸江	石川県
千木園	石川県
GHILLS	石川県
アカシアの里	石川県
ウエルネス木村	福井県
金津サンホーム	福井県
ショートステイつくみ	福井県
勝山きらめきハウス	福井県
森目ホーム やわらぎ	福井県
コレスタ	福井県
複合施設ふくいサンホーム	福井県
聖和園	福井県

■教育

富山市立速星中学校	富山県
認定こども園 福野青葉幼稚園	富山県
認定こども園 富山幼稚園	富山県
ふなはしこども園	富山県
南砺市立福光中部小学校	富山県
金沢市立安原小学校	石川県
金沢市立浅野町小学校	石川県
金沢市小将町小学校	石川県
輪島市立輪島中学校校舎	石川県
輪島市立輪島中学校屋内運動場	石川県
金沢工科大学園白山麓キャンパス	石川県
弓取保育園	石川県
金城大学 看護学部棟	石川県
川北東部児童館	石川県
いしかわ保育園	石川県
白山市立明光小学校	石川県
金沢市立紫錦台中学校	石川県
かわい保育園	石川県
石川県立金沢泉丘高等学校	石川県
珠洲市立大谷小中学校	石川県
山中保育園	石川県
七尾市立七尾中学校	石川県
金沢市立泉小学校	石川県
長野保育園	石川県
わかばにしかるみこども園	石川県
福井大学教育学部	福井県
鯖江市立中央中学校	福井県
南条こども園	福井県
ひまわり保育園	福井県
城之橋幼稚園	福井県
春江西保育園	福井県
福井市立森田小学校	福井県
福井歯科専門学校	福井県
坂井市立春江西小学校	福井県
坂井市立大石小学校	福井県

■宿泊・研修施設

かんぼの宿 富山	富山県
ホテル黒部	富山県
ANA クラウンプラザホテル富山	富山県
キャッスル真名井	石川県
ゆのくに天祥	石川県
内灘町サイクリングターミナル	石川県

■各種施設

富山電気ビルディング	富山県
イオンモールとなみ	富山県
フラワーガーデン	石川県
フジキ薬局	石川県
文化財保存修復工房	石川県
石川県自動車会館	石川県
イオンモール新小松	石川県
株式会社北川社屋	福井県
アスピカホール敦賀	福井県
福井銀行大和田支店	福井県
嶺北丸岡消防署庁舎	福井県
さくら ANNEX	福井県
磯部コミュニティセンター	福井県
福井県立こども歴史文化館	福井県

東海

■医療

木沢記念病院	岐阜県
伊藤鍼灸院	岐阜県
平野総合病院	岐阜県
本田歯科	岐阜県
伊藤皮膚科	岐阜県
岐阜県総合医療センター	岐阜県
羽島市民病院	岐阜県
伊豆慶友病院	静岡県
三嶋内科病院	静岡県
静岡県立こども病院	静岡県
静岡県立静岡がんセンター	静岡県
可知記念病院	愛知県
西知多リハビリ病院	愛知県
小牧市民病院	愛知県
春日井市民病院	愛知県
神尾外科	愛知県
五条川リハビリテーション病院	愛知県
アイリスちくさ内山	愛知県
大名古屋セントラルクリニック	愛知県
針灸 andy 治療院	愛知県
加藤耳鼻咽喉科クリニック	愛知県
四日市医療センター	三重県

■福祉

特別養護老人ホーム恵翔苑	岐阜県
グループホーム大森	岐阜県
ほほえみ福寿	岐阜県
ツクイ名古屋中川広田町	愛知県
グループホーム日向	愛知県
ユートピア第2つくも	愛知県
岡部医院デイサービスセンターまゆ	愛知県
桜英水苑	三重県

■教育

静岡市立城山中学校	静岡県
静岡市立観山中学校	静岡県
静岡市立中薬科小学校	静岡県
静岡市立長田南中学校	静岡県
静岡市立麻機小学校	静岡県
静岡市立大河内小中学校	静岡県
名古屋市立八事東小学校	愛知県
名古屋芸術大学東キャンパス	愛知県
いしぐれ保育園	三重県
鈴鹿享栄学園	三重県
三重県立川越高等学校	三重県
朝日町立朝日小学校	三重県
三重高等学校	三重県
三重県立宇治山田商業高等学校	三重県

■宿泊・研修施設

ホテルα-1 三島	静岡県
公共学校共済ルブラ王山	愛知県
コンフォートホテル豊橋	愛知県
コンフォートホテル伊勢	三重県
桑名グリーンホテル	三重県

■各種施設

JR ゲートタワー	愛知県
中京競馬場	愛知県
瀬戸市体育館	愛知県
イオンモール長久手	愛知県
イオンモール常滑	愛知県

イオンモール木曾川	愛知県
イオンモール新瑞橋	愛知県
イオンモール鈴鹿	三重県

近畿

■医療

中塚内科クリニック	滋賀県
りんくう永山病院	大阪府
伏尾台整骨院	大阪府
藤本整骨院	大阪府
日生病院	大阪府
国立視力障害センター	兵庫県
兵庫県立がんセンター	兵庫県
西神戸医療センター	兵庫県
飛鳥病院	奈良県

■福祉

犬上盲養護老人ホーム	滋賀県
島本の郷	大阪府
ひとふくし会	大阪府
四天王寺さいめい苑	大阪府
ジャローム晴れる家	大阪府
つながり城北	大阪府
守口デイサービス	大阪府
堺市有料老人ホーム	大阪府
交野市指定介護小規模多機能型居宅介護施設	大阪府
佐井寺老人ホーム	大阪府
かさいフロール	兵庫県
身体障害福祉センター	兵庫県
エスリージュエ舞学園前	奈良県

■教育

米原市立坂田小学校	滋賀県
大阪商業大学堺高等学校	大阪府
興國高等学校	大阪府
朝陽幼稚園	大阪府
忠岡町立忠岡中学校	大阪府
西宮市立深津中学校	兵庫県
西宮市立名塩小学校	兵庫県
西宮市立西甲子園小学校	兵庫県
西宮市立高須小学校	兵庫県
西宮市立神原小学校	兵庫県
西宮市立大社小学校	兵庫県
西宮市立段上小学校	兵庫県
西宮市立甲子園幼稚園	兵庫県
西宮市立大社中学校	兵庫県
西宮市立西宮浜中学校	兵庫県
西宮市立鳴尾北小学校	兵庫県
神戸市立舞多聞小学校	兵庫県
神戸市立五位の池小学校	兵庫県
神戸市立舞子中学校	兵庫県
神戸市立友が丘中学校	兵庫県
神戸市立大池中学校	兵庫県
神戸市立湊小学校	兵庫県
神戸市立魚崎中学校	兵庫県
神戸市立高丸小学校	兵庫県
神戸市立垂水東中学校	兵庫県
新町第二保育園	兵庫県
新町第三保育園	兵庫県
大阪教育大学池田小学校	兵庫県
ニッケ保育園	兵庫県
夢の森保育園	兵庫県
明石市立林小学校	兵庫県
明石市立大久保中学校	兵庫県
明石市立明石小学校	兵庫県
明石市立明石商業高等学校	兵庫県
逆瀬川幼稚園	兵庫県
神戸市立桂木小学校	兵庫県
神戸市立菅の台小学校	兵庫県
神戸市立小部小学校	兵庫県
神戸市立本山第一小学校	兵庫県
神戸市立本山南小学校	兵庫県
神戸市立湊川中学校	兵庫県
神戸市立桃山台中学校	兵庫県
神戸市立大原中学校	兵庫県
西脇市立西脇工業高等学校	兵庫県
ふじ幼稚園	兵庫県
伊丹市立南小学校	兵庫県

兵庫県立武庫之荘総合高等学校	兵庫県
伊丹市立狹野保育所	兵庫県
川西市桜ヶ丘小学校	兵庫県
宝塚市立売布小学校	兵庫県
奈良県立西の京高等学校	奈良県
智弁学園中学校・高等学校	奈良県
宇陀市立榛原中学校	奈良県
和歌山県立伊都中央高等学校	和歌山県
和歌山県立新宮高校	和歌山県
和歌山県立串本古座高等学校本校舎	和歌山県
和歌山県立田辺高等学校	和歌山県
和歌山県立田辺工業高等学校	和歌山県
和歌山県立神島高等学校	和歌山県
和歌山県立笠田高等学校	和歌山県
和歌山県きのかわ支援学校	和歌山県

■宿泊・研修施設

NBS ホテル	滋賀県
ノク京都	京都府
京都モリスホテル	京都府
ホテルコンソルト	大阪府

■各種施設

株式会社平和堂本部	滋賀県
ダイハツ工業(株)春日寮	大阪府
クボタメリアルセンター	大阪府
洋服の青木高槻店	大阪府
大日本明治製糖(株)	大阪府
イオンモール堺鉄砲町	大阪府
イオンモール四條畷	大阪府
イオンモール堺北花田	大阪府
イオンモールのりんくう泉南	大阪府
イオンモール鶴見緑地	大阪府
狭間が丘コミュニティーセンター	兵庫県
西田町公民館	兵庫県
海晴寺	兵庫県
三菱電機社宅	兵庫県
イオンモール神戸南	兵庫県
イオンモール伊丹	兵庫県
イオンモール神戸北	兵庫県
ホープタウン大和高田	奈良県
mana カーテンスタジオ	奈良県
和歌山県立林業試験場	和歌山県

中国

■医療

津和野共存病院	島根県
浦上クリニック	岡山県
浦上ファミリークリニック	岡山県
こうもと整骨院	岡山県
朝日医療クリニック	岡山県
しばた整骨院	岡山県
片山医院	岡山県
すわ内科・皮膚科医院	岡山県
和陽会まび記念病院	岡山県
JA 吉田総合病院	広島県
竹原病院	広島県
広島市総合リハビリセンター	広島県
広島シーサイド病院	広島県
草津病院	広島県
日比野病院	広島県
呉市医師会病院	広島県
しまもとクリニック	広島県
呉共済病院	広島県
防府リハビリ病院	山口県

■福祉

グランエリプス北長瀬	岡山県
水島憩の家	岡山県
上道荘	岡山県
特別養護老人ホーム愛光園	岡山県
有城荘	岡山県
こうのま老人保健施設デイケアセンター	岡山県
和田クリニックデイサービス	岡山県
高松アクティブホーム	岡山県
ラナシカくらしき	岡山県
灘崎荘	岡山県
エルム撫川	岡山県
真備健康福祉館	岡山県

グリーンアンドリバーホーム	岡山県	村田製作所岡山営業所	岡山県	小池保育園	愛媛県	■宿泊・研修施設	
きららボール尾道	広島県	倉敷市福田南公民館	岡山県	宇和島市立明倫小学校	愛媛県	ホテルニューガイア東中洲	福岡県
くすのき・めぐみ苑	広島県	中村建設	岡山県	■宿泊・研修施設		バラダイスガーデンホテル	長崎県
いつかいち福寿苑	広島県	オムロン岡山事業所	岡山県	愛媛県立松山盲学校宿舍	愛媛県	ホテルα-1 8代	熊本県
章仁苑	広島県	岡山東警察署	岡山県	松山市野外活動センター	愛媛県	ホテル大蔵	鹿児島県
エクセル輛の浦	広島県	イオンモール広島府中	広島県	■各種施設		奄美サンプラザホテル	鹿児島県
森のくまさん	広島県	呉海上自衛隊音楽隊	広島県	イオンモール徳島	徳島県	■各種施設	
ラポルトほほえみ	広島県	おりづるタワー	広島県	ビックアメリカンショップ徳島	徳島県	西日本シティ銀行市町支店	福岡県
老人ホームー葉	山口県	沖美市民センター	広島県	イオンモール今治新都市	愛媛県	二丈庁舎（多目的室）	福岡県
幸楽苑	山口県			イオンモール新居浜	愛媛県	糸島市図書館	福岡県
■教育				素直記念道場	愛媛県	ビーエイド中西ビル	福岡県
鳥取市立気高中学校	鳥取県	■医療		陸上自衛隊松山駐屯地	愛媛県	天神プライムビル	福岡県
八頭町立八東小学校	鳥取県	三野 田中病院	徳島県	治良丸集会所	愛媛県	久原家天神ビル	福岡県
鳥取市立福部未来学園	鳥取県	天満病院	徳島県	泉川郵便局	愛媛県	須恵町城山公民館	福岡県
島根県立島根中央高等学校	島根県	酒井産婦人科医院	愛媛県	大島郵便局	愛媛県	イオンモール直方	福岡県
倉敷市立倉敷東小学校	岡山県	まつおか産婦人科医院	愛媛県	新居浜市総合防災拠点施設	愛媛県	イオンモール大牟田	福岡県
倉敷市立船穂小学校	岡山県	田辺医院	愛媛県	和霊消防詰所	愛媛県	三菱重工鮎の浦寮	長崎県
倉敷市立水島中学校	岡山県	■福祉		吉田斎場	愛媛県	三菱重工昭和寮	長崎県
小ざくら保育園	岡山県	青春園	徳島県	津島郵便局	愛媛県	トウホウノヒカリ	大分県
ノートルダム清心女子大学	岡山県	健祥会ウェル	徳島県	伊方スポーツセンター	愛媛県	イオンモール宮崎	宮崎県
岡山市立桑田中学校	岡山県	やすらぎ荘	徳島県	広見郵便局	愛媛県	特産館出水	鹿児島県
倉敷市立庄中学校	岡山県	倶楽部壹番館＋riha	愛媛県	三浦公民館	愛媛県	西之表市体育館	鹿児島県
環太平洋大学	岡山県	地域密着型特別老人ホーム 星の里	愛媛県	川永田コミュニティセンター	愛媛県	鹿児島市卸会館	鹿児島県
阿曾幼稚園	岡山県	グループホームみしょうの里	愛媛県				
倉敷市立西中学校	岡山県	デイサービスいこい	愛媛県	九州		沖縄	
上成幼稚園	岡山県	北条育成園	愛媛県	■医療		■福祉	
岡山市立開成小学校	岡山県	グループホームさくらさく	愛媛県	かわくぼ脳神経外科	福岡県	豊商事デイサービス	沖縄県
倉敷市立福田南中学校	岡山県	■教育		みやざき整形外科	福岡県	老人ホーム 平和の村	沖縄県
倉敷市立天城幼稚園	岡山県	美波町立阿部こども園	徳島県	ささき内科医院	福岡県	ありあけの里	沖縄県
倉敷市立連島中学校	岡山県	健祥会福祉専門学校	徳島県	医療法人清和会牟田病院	福岡県	■教育	
倉敷市立郷内中学校	岡山県	牟岐町立牟岐中学校 体育館	徳島県	諸隈病院	佐賀県	北谷町立北谷中学校	沖縄県
倉敷市立上成小学校	岡山県	牟岐町立牟岐小学校	徳島県	新里クリニック 城栄店	長崎県	うるま市立天願小学校	沖縄県
倉敷市立柳井原小学校	岡山県	海陽町立宍喰中学校	徳島県	白ひげ整形外科医院	長崎県	沖縄市立中の町小学校	沖縄県
倉敷市立玉島南小学校	岡山県	松前宗意原統合保育所	愛媛県	■福祉		エンジェル保育園	沖縄県
倉敷市立連島西浦小学校	岡山県	東温市立重信中学校	愛媛県	ツクイ六本松	福岡県	北谷町立北谷第二小学校	沖縄県
岡山市立今幼稚園	岡山県	今治市立吹上小学校	愛媛県	ツクイデイサービス向野	福岡県	与那原ペアーズ保育園	沖縄県
倉敷市立琴浦東小学校	岡山県	愛媛県立伯方高等学校	愛媛県	あい保育園おおみや	福岡県	たけのこ保育園	沖縄県
倉敷市立多津美中学校	岡山県	愛媛県立松山工業高等学校	愛媛県	ヒューマン・コミュニティ伊勢の杜	長崎県	屋良幼稚園	沖縄県
岡山県警察学校	岡山県	愛媛県立松山商業高等学校	愛媛県	清和福祉会	長崎県	ゆりかご保育園	沖縄県
岡山市立瀬戸中学校	岡山県	白百合保育園	愛媛県	特別養護老人ホームききつ	長崎県	沖縄市立高原小学校	沖縄県
瀬戸内市邑久中学校	岡山県	松山市立東雲小学校	愛媛県	明日の輪	大分県	大宮保育園	沖縄県
倉敷市立万寿幼稚園	岡山県	松山市立八坂小学校	愛媛県	あいわの里子ども療育センター	鹿児島県	うるま市立勝連小学校	沖縄県
みのりの木保育園	岡山県	私立聖カタリナ学園	愛媛県	エスプリ鹿児島はやと	鹿児島県	■宿泊・研修施設	
岡山市立加茂小学校	岡山県	松山市立久米小学校	愛媛県	■教育		カヌチャリゾート	沖縄県
倉敷市立箭田小学校	岡山県	湯山児童クラブ	愛媛県	須恵町立須恵中学校	福岡県	ホテルロコイン沖縄	沖縄県
倉敷市立中島幼稚園	岡山県	松山市立拓南中学校	愛媛県	須恵町立須恵中学校 会議室	福岡県	ノホテル沖縄那覇	沖縄県
倉敷市立玉島高校	岡山県	松山市立湯山小学校	愛媛県	須恵町立須恵第三小学校	福岡県	■各種施設	
岡山市立高島中学校	岡山県	愛媛大学法文部	愛媛県	れいんぼー幼児園	福岡県	イオンモール沖縄ライカム	沖縄県
倉敷市立第二福田小学校	岡山県	松山市立番町小学校	愛媛県	菰田保育所	福岡県		
岡山市立福田中学校	岡山県	松山市立小野小学校	愛媛県	嘉麻市立碓井中学校	福岡県		
倉敷市立連島西浦幼稚園	岡山県	松山市立新玉小学校	愛媛県	田川市立伊田小学校	福岡県		
倉敷市立稗田幼稚園	岡山県	松山市立味酒小学校	愛媛県	田川市立鎮西小学校	福岡県		
岡山市立操山公民館	岡山県	砥部町立砥部小学校	愛媛県	田川市立大藪小学校	福岡県		
倉敷市立東陽中学校	岡山県	松山市立東中学校	愛媛県	田川市立田川小学校	福岡県		</

電動カーテンレール

プログレス50 耐久性の高いベルトによる駆動伝達方式を採用。高い耐久性を実現しました。

直線の窓はもちろん、出窓やコーナー窓のカーブにも対応可能です。
戸建住宅、マンション、高級ホテルまで幅広い用途でご使用いただけます。



■対応可能範囲

	仕様	カーテン重量 ※2	製品長さ
直線		片開き 50kg	1,000～15,000mm
		両開き 50kg (片側25kg)	1,000～15,000mm
1か所カーブ ※1		片開き 35kg	1,200～10,000mm
		両開き 35kg (片側17kg)	1,200～10,000mm

※1 規格カーブ半径300R、400Rに対応しています。
カーブ角度範囲は90～179度以内での対応となります。
※2 ランナー1コ当たりの許容カーテン重量は1.5kg以内です。

■静音性に配慮したモーターとランナーを採用

静音性の高いモーターを採用しています。又ランナーの滑走音を抑制する静音ランナーを使用しています。

■手引き操作も可能

カーテンモーター内部に搭載した電磁クラッチにより、手引き操作も可能です。

■FMリモコン、赤外線リモコンでの操作も簡単

FMリモコン、赤外線リモコンにも対応しているので、高窓など様々な所への設置が可能です。

■製品仕様

定格電流	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	待機時15W以下/最大負荷作動時86W
操作電圧	DC24V
操作電流	3mA
開閉スピード	4.5～12秒/m (10段階可変)
使用温度範囲	0～50℃ (結露なきこと)
定格時間	連続動作8分

■参考見積例 直線(埋め込みワイドスイッチ操作仕様)

単位:円(税別)

製品長さ	2.00m	3.00m	4.00m	5.00m	6.00m	8.00m
価格	117,330円	123,230円	129,130円	139,530円	152,030円	164,830円

機能性レール

レガートスクエア 直線的でインテリアを引き立てるフラットデザインです。

■カバートップⅡダブルMセット



- カーテンレール上部にカバートップⅡを取り付けることでレール上部からの空気の流れを防ぎ、省エネ効果を高めます。
- レールの上に乗せて、ブラケットに固定するだけで簡単に取り付けできます。取り付け済みのレガートスクエアダブルMセットに後付けできるため、リフォームでもご使用いただけます。

※完全遮光の効果はありません。

■リターン仕様



- 付属のリターン金具でサイドからの光漏れを防止します。リターンカーテンも省エネ効果を高めます。

■Mキャップ

ホワイトグレイン



ナチュラルグレイン



ライトグレイン



ウォールナット



ダークマホガニー



■Mキャップダブル

ホワイトグレイン



ナチュラルグレイン



ライトグレイン



ウォールナット



ダークマホガニー



■参考見積例 2.00m基準

単位:円(税別)

	シングル正面付	ダブル正面付	カバートップⅡダブル正面付
価格	11,400円	14,800円	19,500円

間仕切り用カーテンレール(医療施設など)

メディカライト 医療施設など天井付けに最適なデザインカラーです。点滴レールとしてもお使いいただけます。


アルミホワイト



■材質

レール	アルミニウム合金押出型材
ランナー	硬化ポリエチレン、ポリエステルエラストマー、ステンレス
キャップストップ	ナイロン

■レール断面図(単位:mm)



■取付間隔とカーテン許容加重


ブラケット取付間隔	600mm以内
許容加重	片開き5kg 両開き+5kg 最大10kgまで ランナー1個あたり1kgまで

■参考見積例 4床ベッド両カーブ間仕切り(天井直付け)

単位:円(税別)

	単価	数量	価格
メディカライトレール	1,380円	19.6m	27,048円
カーブ加工	1,030円	8カ所	8,240円
ウィンピア静音ランナー(8個/m)	42円	158個	6,636円
キャップストップ	150円	8コ	1,200円
ジョイント	460円	4コ	1,840円
取付施工費は含まれておりません。		合計	44,964円

(単位:mm)



ニューリブ 病院のベッド廻りや診察室の仕切りなどに適しています。


アルミホワイト



■材質

レール	アルミニウム合金押出型材
ランナー	硬化ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス
キャップストップ	スチール、ステンレス
固定吊棒セット	パイプ:アルミ

■レール断面図(単位:mm)



■固定吊棒セット




■取付間隔とカーテン許容加重

ブラケット取付間隔	1500mm以内
許容加重	片開き4kg 両開き+4kg 最大8kgまで ランナー1個あたり1kgまで

■参考見積例 4床ベッド両カーブ間仕切り(固定吊棒セット150使用の場合) 単位:円(税別)

	単価	数量	価格
ニューリブレール	1,980円	21.6m	42,768円
カーブ加工	890円	8カ所	7,120円
ニューデラックランナー(8個/m)	50円	174個	8,700円
キャップストップ	150円	4コ	600円
壁面ブラケットB	210円	4コ	840円
ダブル止め金具B	120円	4コ	480円
固定吊棒セット150	1,450円	18本	26,100円
ジョイント	370円	4コ	1,480円
取付施工費は含まれておりません。		合計	88,088円

(単位:mm)



点滴ランナー/点滴フック

■メディカライト点滴ランナー



価格 単位:円(税別)

1,490円/1コ

■点滴フック(固定式)



価格 単位:円(税別)

3,290円/1コ

■点滴フック(壁面式)



価格 単位:円(税別)

3,290円/1コ

■点滴ハンガー



価格

単位:円(税別)

A600-P3	6,800円/1本
A800-P3	8,100円/1本

タクト 見本帳の見方

生地価格帯
クラス記号：
生地価格 (1m²に付き)

SS :5,001円以上

S :5,000円まで

D :3,500円まで

C :2,500円まで

B :2,000円まで

AA :1,500円まで

A :1,000円まで

品名

価格
m²あたりの価格(mあたりの価格)
表示価格には消費税等は
含まれておりません。

カラーコーディネート
このマークの商品はネット一体型
カーテンと色合いを揃えたものです。
ベッド廻りと窓廻りをカラーコー
ディネートすることができます。

ネットジョイント
このマークの商品はヨコ使い仕様
でネットとジョイントし、ネット付き
カーテンとして使用できます。

柄写真
柄物商品には柄写真を掲載しています。

生地見本

遮光ランク
(P.137参照)
レースでは見えにくさとUVカット率をグ
ラフ表示しています。
(P136・137参照)

機能検索ナビ
グリーン購入法適合品・抗菌・消臭・
制電・遮光・ウォッシュابلが検索できます。

マリス G
¥2,250/m² (¥4,500/m) 巾/200cm
レピーン/タテ25.0cm
ヨコ20.5cm (ヨコ使い時のレピーン)
組 成/タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
(再生糸 約30%使用)
寸法変化率/水洗い/タテ1.0%・ヨコ0.0%
ドライ/タテ 0.0%・ヨコ0.0%
△窓用◎浴◎◎ 5-61

（ヨコ使い時の柄写真です）

TA-6124 遮光率100%・抗菌・消臭・制電・ウォッシュابل
TA-6125 遮光率100%・抗菌・消臭・制電・ウォッシュابل
TA-6126 遮光率100%・抗菌・消臭・制電・ウォッシュابل

・生地廻りはヨコ使いになっています。生地をタテ使いにした場合は柄方向が変わります。

商品スペックデータについて

イオス G
JABIA登録番号 JABIA-Pes-1537

C ¥2,380/m 巾/100cm 生地巾

レピーン レピーン/なし

組成 組 成/タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
(再生糸 約44%使用)

寸法変化率/水洗い/タテ1.0%・ヨコ1.0%
ドライ/タテ 1.0%・ヨコ0.0%

△窓用◎浴◎◎ 5-61

生地の機能性を表します。

取り扱い方法(洗濯表示)

■組成

製品を構成している各種繊維の重量割合をタテ(経)、ヨコ(緯)各々パーセント表示したもの。グリーン購入法適合商品及びエコマーク認定商品については生地全体の再生糸の混用率も表示しています。

■レピーン

生地のタテ(上・下)とヨコ(左・右)の寸法が表示されます。表示のレピーンは標準寸法であり、「生地」という特性上、わずかな誤差がありますのでご了承ください。ヨコ使い商品はヨコ使い時のレピーン表示をしています。(タテ使いの場合、タテ・ヨコ逆になります。)

■寸法変化率

洗濯による生地の寸法変化をパーセント表示しています。JIS L 1096D法(水洗い)・J-1法(ドライ)の試験を行っています。生地の伸びがプラス数値、縮みがマイナス数値となります。各数値結果につきましては生地状態における試験結果であり、実際の洗濯では表示以上の寸法変化が起こる場合がありますので、取り扱い洗濯表示に従い洗濯をするようにお願いします。なお、「生地」という性質上、多少の試験結果以上の伸び縮みが起こる事もありますのでご了承ください。

■耐光堅牢度

光による変色の程度を示しています。JIS L 0842(カーボンアーク灯光に対する)試験の5級標準退色判定法によって行います。通常等級は、1級から5級に分かれており、5級が良くなります。実際の使用では、窓の向き、日照時間等の違いで変色の程度に差が生じます。(別冊 価格表P.2~P.9の生地規格性能一覧に掲載)

■洗濯堅牢度

洗濯後の色落ちの程度を示しています。JIS L 0844 A-2号による変退色(色あせ)と汚染(他の布地に染まる)の洗濯試験です。等級は1級から5級に分かれており、5級が最も良く、1級が最も低くなります。実際の洗濯では、やり方等で多少の色落ちが起こる場合があります。(別冊 価格表P.2~P.9の生地規格性能一覧に掲載)

■JABIA

(一社)日本自動車車体工業会の総称で、車輦の内装材料の難燃性基準が設けられています。この基準に適合する内装材料が、車輦内装材としての使用が可能です。

	会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
北海道	シンコール(株) 北海道本社	011-209-0123 http://www.sincol.co.jp	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1 E-mail:hokkaido@sincol.co.jp
	北海道ショールーム	011-209-1122	011-209-1132	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1
	北海道本社営業部	011-209-0123	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1
	旭川営業所	0166-47-0110	0166-47-0120	079-8413	旭川市永山3条6-1-30
	函館営業所	0138-47-4056	0138-47-4069	041-0812	函館市昭和3-36-23
	帯広営業所	0155-58-4800	0155-58-4801	080-0048	帯広市西18条北2丁目29-11コーポ182A102

東北	シンコール(株) 東北本社	022-765-6121 http://www.sincol-kys.co.jp	022-765-6120	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
	仙台ショールーム	022-765-6130	022-765-6137	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16
	青森ST	017-734-3455	017-734-3408	030-0821	青森市勝田2-3-16
	八戸ST	0178-29-1371	0178-29-1374	039-1103	八戸市大字長苗代字内舟渡39-7
	秋田ST	018-863-6511	018-863-2456	010-0904	秋田市保戸野原の町6-11
	盛岡ST	019-645-2561	019-645-2565	020-0031	盛岡市北夕藤瀬15-22
	三陸ST	0226-25-1105	0226-22-1531	988-0163	気仙沼市赤岩迎前町81-1
	山形ST	023-626-7021	023-626-7022	990-2412	山形市松山2-4-1
	庄内ST	0234-24-3164	0234-24-9616	998-0013	酒田市東泉町2-2-11
	郡山ST	024-947-1700	024-947-0002	963-0111	郡山市安積町荒井字六角田4-7
	福島ST	024-544-6091	024-544-6092	960-8161	福島市郷野目字跡々田23
	いわきST	0246-76-1761	0246-76-1762	971-8146	いわき市鹿島町御代字柿埜11-23
	新潟支社	025-227-5111 http://www.sincol-kys.co.jp	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
	新潟ショールーム	025-227-5450	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1
	長岡ST	0258-44-7811	0258-44-7812	940-0805	長岡市清瀬町2284
	上越ST	0255-25-4125	0255-25-2597	943-0173	上越市富岡2727-1

関東	東京シンコール(株)	03-5961-1151	03-5961-1154	114-8512	東京都北区西ヶ原1-46-13
	宇都宮支社	0289-76-5611 http://www.t-sincol.co.jp	0289-76-5622	322-0013	鹿沼市深津842-1 E-mail:utu@t-sincol.co.jp
	高崎営業所	0289-76-5683	0289-76-5636	370-0043	高崎市高岡町388-1
	茨城営業所	0289-76-5706	0289-76-5648	300-0051	土浦市真鍋5-17-19

中部 東海	シンコール(株) 東京本社	03-3705-1234 http://www.sincol.co.jp	03-3705-5232	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11 E-mail:tokyo-kikaku@sincol.co.jp
	自由が丘ショールーム	03-3717-3240	03-3717-3256	158-0083	東京都世田谷区奥沢5-23-21
	東京本社営業部	03-3705-1278	03-3705-1129	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11
	練馬支店	03-3993-2221	03-3994-9143	179-0085	東京都練馬区早宮1-4-14
	東京支店	03-3609-9611	03-3627-2711	125-0033	東京都葛飾区東元3-5-3
	多摩支店	042-589-5123	042-589-7105	191-0024	東京都日野市万願寺2-33-16
	神奈川支店	045-924-2888	045-922-4300	246-0001	横浜市瀬谷区卸本町9279-29
	埼玉営業所	048-712-5678	048-712-5665	336-0932	さいたま市緑区中尾981-17
	坂戸営業所	049-288-6281	049-288-6280	350-0217	坂戸市坂戸1492-1
	千葉支店	043-225-7767	043-225-1905	260-0003	千葉市中央区鶴沢町15-5

中部 東海	シンコール(株) 名古屋本社	052-301-1811 http://www.sincol.co.jp	052-304-0068	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815 E-mail:nagoya@sincol.co.jp
	名古屋ショールーム	052-301-0560	052-301-0680	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815
	名古屋本社営業部	052-301-1311	052-301-1816	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815
	名古屋東営業所	0568-35-4050	0568-34-7200	486-0905	春日井市福口町4-26-15
	大府営業所	0562-88-6500	0562-88-6501	474-0027	大府市追分町1-211
	岡崎営業所	0564-51-6711	0564-51-2016	444-0823	岡崎市上地3-27-14
	浜松営業所	053-546-1100	053-463-7414	435-0014	浜松市東区大蒲町86-1
	静岡営業所	054-237-7710	054-237-8141	422-8034	静岡市駿河区高松1-14-12
	沼津営業所	055-929-2300	055-923-7000	410-0022	沼津市大岡2240-1
	岐阜営業所	058-246-2711	058-246-2735	501-6013	岐阜県羽島郡岐南町平成4-18
	三重営業所	059-357-1211	059-357-1222	510-0064	四日市市新正4-16-15
	三重南営業所	0598-56-9112	0598-56-1061	515-2114	松阪市小津町459-6
	松本営業所	0263-44-5100	0263-44-5050	399-0006	松本市野溝西2-9-46
	長野営業所	026-244-2111	026-244-2112	381-0038	長野市東和田745-11

北陸	シンコール(株) 北陸本社	076-237-7740 http://www.sincol-kys.co.jp	076-237-7994	920-8658	金沢市直江町イ12 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
	金沢ショールーム	076-237-2432	076-237-2552	920-8658	金沢市直江町イ12
	富山ST	076-495-1355	076-495-1345	939-8214	富山市黒崎314-3
	福井ST	0776-53-9075	0776-53-9082	910-0842	福井市開発3-3010
	若狹ST	0773-76-5260	0773-76-5261	624-0929	舞鶴市寺内町3-2

近畿	シンコー(株)	06-6747-5291 http://www.o-sincol.co.jp	06-6747-5846	577-0012	東大阪市長田東3-3-16 E-mail:info@o-sincol.co.jp
	シンコー(関)ショールーム	06-6747-5536	06-6747-5158	577-0012	東大阪市長田東3-3-16 3F
	京都支店	075-672-5321	075-661-4544	601-8121	京都市南区上鳥羽大物町5
	滋賀支店	077-553-5191	077-553-5193	520-3015	栗東市安養寺8-7-30
	阪神支店	072-770-5236	072-770-5226	664-0002	伊丹市萩野6-60
	神戸支店	078-978-1605	078-976-0460	651-2113	神戸市西区伊川谷町有瀬663-7
	姫路但馬支店(姫路)	078-978-1605	078-976-0460	670-0952	姫路市南条1-138
	姫路但馬支店(但馬)	078-978-1605	078-976-0460	667-0021	養父市八鹿町八鹿1826-2
	和歌山支店	073-452-1121	073-452-6609	640-8425	和歌山市松江北3-1-6

中国	(株)シンコール岡山	086-246-2550 http://www.sincol-s.co.jp	086-246-2531	700-0953	岡山市南区西市116-14 E-mail:oky@sincol-s.co.jp
	鳥取営業所	0857-21-1655	0857-21-1657	680-0915	鳥取市緑ヶ丘3-1-13

中国	シンコー広島(株)	082-277-5321 http://www.sincol-h.co.jp	082-277-4192	733-0833	広島市西区商工センター 5-6-3 E-mail:monchi@sincol-h.co.jp
	ショールーム	082-279-0030	082-279-0511	733-0833	広島市西区商工センター 5-6-3
	福山支店	084-931-2886	084-931-2879	721-0974	福山市東深津町4-18-24
	福山ショールーム	084-931-2897	084-921-7057	721-0974	福山市東深津町4-18-24
	山口支店西営業所	083-973-4222	083-973-4212	754-0021	山口市小郡黄金町13-12
	山口支店東営業所	0833-43-7444	0833-43-7446	744-0011	下松市西豊井1646-1 メルモハイム1F
	松江営業所	0852-21-5121	0852-21-5123	690-0044	松江市浜乃木4-4-1 久谷ビル1F

四国	(株)シンコール	087-882-5111 http://www.sincol-s.co.jp	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2 E-mail:hns@sincol-s.co.jp
	シンコールギャラリー	087-882-5111	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2 本社ビル2F
	松山営業所	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1
	シンコー(高松) MATSUYAMA	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1 2F
	徳島営業所	088-665-7505	088-665-7510	771-1151	徳島市応神町古川字ノ上15-4
	高知営業所	088-845-8431	088-846-0076	781-8131	高知市一宮しなね1-4-31

九州 沖縄	シンコー九州(株)	092-411-3411 http://www.sincol-k.co.jp	092-474-4504	812-0896	福岡市博多区東光寺町1-15-41 E-mail:home@sincol-k.co.jp
	ショールーム	080-2731-8816	092-474-4504	816-0896	福岡市博多区東光寺町1-10-15 ロイヤルガーデンバレス2F(201号)
	北九州営業所	093-571-7261	093-571-6954	803-0827	北九州市小倉北区緑ヶ丘3-7-27
	鳥栖営業所	0942-84-2441	0942-84-2440	841-0004	鳥栖市神辺町1572
	長崎営業所	095-857-8881	095-857-8880	852-8056	長崎市大宮町5-40
	熊本営業所	096-349-0850	096-349-0851	861-8038	熊本市東区長嶺東8-6-53
	大分営業所	097-556-7302	097-556-6756	870-0921	大分市萩原4-12-7
	日田営業所	0973-22-2154	0973-22-4184	877-0000	日田市西有田1730-1
	鹿児島営業所	099-267-3500	099-267-3610	891-0113	鹿児島市東谷山2-34-5
	シンコー沖縄(株)	098-878-4343 http://www.sincol-ok.co.jp	098-878-5100	901-2104	浦添市当山2-15-8

九州 沖縄	ショールーム	098-897-8666	098-897-8669	901-2225	宜野湾市大謝名89番地 E-mail:showroom@sincol-ok.co.jp
	シンコール インテリア(株)	03-3404-8181	03-3404-8186	106-0031	東京都港区西麻布1-4-26 E-mail:info@sincol-it.co.jp

グループホームページ

https://www.sincol-group.jp/



見本帳の廃棄処理について

(お願い)

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会
シンコール

- ・印刷の色と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。
- ・商品の柄によっては、貼り生地だけでは十分に色柄を表現できない場合がありますので、ご注文の際には、必ず大きな生地見本等でご確認ください。
- ・諸般の事情により、価格及び仕様を変更させて頂く場合があります。
- ・掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時のものです。(2018年9月)

見本帳掲載価格には、消費税は含まれておりません。
掲載価格は、全てメーカー希望小売価格です。

発行所 シンコールインテリア株式会社

tact

コントラクトカーテン vol.14

